

ユーザーズガイド

～リモートマネジメント編～

HA8000/RS110 AM/BM/CM

HA8000/TS10 AM/BM/CM

HA8000

2013年6月～モデル

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

登録商標・商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

VMware、vCenter、VMware vSphere、ESX、ESXi は米国およびその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

80PLUS は、米国 Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

そのほか、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

発行

2013 年 6 月（初版）（廃版）

2013 年 9 月（第 2 版）

著作権

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2013. All rights reserved.

お知らせ

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断りします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・ 化学プラント制御 ・ 医療機器制御 ・ 緊急連絡制御など

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

□ 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 — 第 3-2 部：限度値 — 高調波電流発生限度値（1 相当りの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

□ 雑音耐力について

本製品の外来電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル 2 に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル 2 とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

□ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

□ システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスク / SSD の重要なデータ内容を消去する必要があります。

ハードディスク / SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をしますが、これらのことをしても、ハードディスク / SSD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、システム装置のハードディスク / SSD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ハードディスク / SSD 上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄をする前に、ハードディスク / SSD に記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク / SSD を金づちや強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、データを読みなくすることをお勧めします。

なお、ハードディスク / SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

ソフトウェアのライセンス情報

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアで構成され、個々のソフトウェアはそれぞれ日立または第三者の著作権が存在します。

本製品に含まれる日立自身が開発または作成したソフトウェアには、日立の所有権および知的財産権が存在します。また、同様にこれらのソフトウェアに付帯したドキュメントなどにも、日立の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。

本製品では、日立自身の開発または作成したソフトウェアのほかに、以下のオープンソースソフトウェアをそれぞれのソフトウェア使用許諾契約書にしたがい使用しています。

■ BSD ライセンス

ソフトウェア名	関連ソフトウェア使用許諾契約書
XML_RPC	BSD-style License 次のリンク先をご確認ください。 http://xmlrpc-c.svn.sourceforge.net/viewvc/xmlrpc-c/trunk/doc/COPYING?view=markup
Net-SNMP	BSD License 次のリンク先をご確認ください。 http://www.net-snmp.org/about/license.html

■ GNU General Public License (GPL)

ソフトウェア名	関連ソフトウェア使用許諾契約書
Linux kernel U-Boot ps grep egrep busybox iptables klogd mii-tool gawk rsync liblzo2.so.2 liblzo2.so.2.0.0 libstdc++.so.6.0.10 cron ethtool flash_erase logrotate mkfs.jffs2 libcom_err_so_2.1 libwrap.so.0.7.6	GNU General Public License version 2 次のリンク先をご確認ください。 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
libgcc_s.so.1	GNU General Public License version 3 次のリンク先をご確認ください。 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
zlib	zlib license 次のリンク先をご確認ください。 http://www.zlib.net/zlib_license.html
openssl	OpenSSL License 次のリンク先をご確認ください。 http://www.openssl.org/source/license.html

ソフトウェア名	関連ソフトウェア使用許諾契約書
openssh	BSD License 次のリンク先をご確認ください。 http://www.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/usr.bin/ssh/LICENSE?rev=HEAD
openldap	The OpenLDAP Public License 次のリンク先をご確認ください。 http://www.openldap.org/software/release/license.html
pam_ldap	GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 次のリンク先をご確認ください。 http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
perl	GNU General Public License/Artistic License 次のリンク先をご確認ください。 http://dev.perl.org/licenses/
netkit-tftp syslogd	BSD License 次のリンク先をご確認ください。 http://www.freebsd.org/copyright/license.html
stunnel	stunnel license 次のリンク先をご確認ください。 https://www.stunnel.org/sdf_copying.html
glibc ld-2.7.so libc-2.7.so libcrypt-2.7.so libdl-2.7.so libm-2.7.so libm.so.6 libnsl-2.7.so libnss_compat-2.7.so	GNU Lesser General Public License 2.1 次のリンク先をご確認ください。 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
ntp ntpd	NTP License 次のリンク先をご確認ください。 http://opensource.org/licenses/NTP

弊社は、お客様のご要求に応じて、GNU General Public License (GPL) など、ソースコードの提供義務が記載された使用許諾条件に基づき使用許諾されるソフトウェアのソースコードを、記録媒体 (CD-ROM または DVD-ROM) でお客様にご提供いたします。その際、弊社は記録媒体の費用、送料および手数料をお客様にご請求いたしますのでご了承ください。

なお、ソースコードのご要求は、Web コンソールにて BMC ファームウェアバージョンをご確認のうえ、お買い求め先へご連絡ください。また、上記オープンソースソフトウェアに関するお問い合わせについても、お買い求め先へご連絡ください。

はじめに

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、システム装置に標準搭載されているリモートマネジメント機能と、Web コンソールによる操作方法および設定項目について記載しています。

マニュアルの表記

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	システム装置を活用するためのアドバイスを示します。

□ システム装置の表記について

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することがあります。

また、システム装置を区別する場合には次のモデル名で表記します。

- RS110 AM/BM/CM モデル
- TS10 AM/BM/CM モデル

システム装置のモデルすべてを表す場合には

- RS110 xM モデル
- TS10 xM モデル

と表記します。

□ オペレーティングシステム (OS) の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Standard または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Enterprise または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Datacenter または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V または
Windows Server 2008 Standard、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V または
Windows Server 2008 Enterprise、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V または
Windows Server 2008 Datacenter、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2, Standard Edition または
Windows Server 2003 R2 (32 ビット)、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition または
Windows Server 2003 R2 (32 ビット)、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition または
Windows Server 2003 R2 x64 Editions、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition または
Windows Server 2003 R2 x64 Editions、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003, Standard Edition または
Windows Server 2003 (32 ビット)、Windows Server 2003、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003, Enterprise Edition または
Windows Server 2003 (32 ビット)、Windows Server 2003、Windows)

- Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003, Standard x64 Edition または Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition または Windows Server 2003 x64 Editions、Windows Server 2003、Windows)
- Microsoft® Windows® 8 Pro 日本語版
(以下 Windows 8 Pro または Windows 8、Windows)
- Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版
(以下 Windows 7 Professional または Windows 7、Windows)
- Microsoft® Windows® Vista Business 日本語版
(以下 Windows Vista Business または Windows Vista、Windows)
- Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版
(以下 Windows XP Professional または Windows XP、Windows)
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版
(以下 Windows XP Professional x64 Edition または Windows XP、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (64-bit x86_64)
(以下 RHEL6.4 (64-bit x86_64) または RHEL6.4、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (32-bit x86)
(以下 RHEL6.4 (32-bit x86) または RHEL6.4、RHEL6、Linux)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.1
(以下 VMware vSphere ESXi 5.1 または VMware vSphere ESXi、VMware)

なお次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2012 Standard *1	・ Windows Server 2012 Standard *1
Windows Server 2012 Datacenter *1	・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2012 *1	・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 Standard *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1
Windows Server 2008 R2 Enterprise *1	・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1
Windows Server 2008 R2 Datacenter *1	・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 Standard *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Enterprise *2	・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Datacenter *2	・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows Server 2008 *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows Server 2003 R2 (32 ビット)	・ Windows Server 2003 R2, Standard Edition ・ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2003 R2 x64 Editions	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 (32 ビット)	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003 x64 Editions	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows 8	<ul style="list-style-type: none"> Windows 8 Pro
Windows 7	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Professional
Windows Vista	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista Business
Windows XP	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Edition
Windows	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2012 Standard *1 Windows Server 2012 Datacenter *1 Windows Server 2008 R2 Standard *1 Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 Windows Server 2008 Standard *2 Windows Server 2008 Enterprise *2 Windows Server 2008 Datacenter *2 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2 Windows Server 2003 R2, Standard Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition Windows Server 2003, Standard Edition Windows Server 2003, Enterprise Edition Windows Server 2003, Standard x64 Edition Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition Windows 8 Pro Windows 7 Professional Windows Vista Business Windows XP Professional Windows XP Professional x64 Edition
RHEL6.4 RHEL6 Linux	<ul style="list-style-type: none"> RHEL6.4 (64-bit x86_64) RHEL6.4 (32-bit x86)
VMware vSphere ESXi 5.1 VMware vSphere ESXi VMware	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere ESXi 5.1

*1 64bit 版のみ提供されます。

*2 「OS 表記」および「対象 OS」において、32bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に “32bit 版” を追記します。
また、64bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に “64bit 版” を追記します。

また、Windows の Service Pack についても SP と表記します。

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

	これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。
 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
-----------	---------------------------------------



【表記例 1】 感電注意

⚡の図記号は注意していただきたいことを示し、⚡の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】 分解禁止

🚫の図記号は行ってはいけないことを示し、🚫の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、🚫の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】 電源プラグをコンセントから抜け

🔌の図記号は行っていただきたいことを示し、🔌の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、🔌は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものおよびサポートオプションを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っばらない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷が付いた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てない
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグをぬれた手で触らない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などでふき取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



電池の取り扱い

電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことに注意してください。取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などが原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水にぬらさない



修理・改造・分解

本マニュアルに記載のない限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。



レーザー光

DVD-ROMドライブおよびDVD-RAMドライブなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光が発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。

（レーザー光は目に見えない場合があります。）



梱包用ポリ袋

装置の梱包用エアキャップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



電源コンセントの取り扱い

電源コンセントは接地型2極差込コンセントをご使用ください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、PCサーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



信号ケーブル

- ケーブルは足などを引っかけたり、引っばったりしないように配線してください。引っかけたり、引っばったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



装置上に物を置く

システム装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



ラックキャビネット搭載時の取り扱い

ラックキャビネット搭載時、装置上面の空きエリアを棚または作業空間として使用しないでください。装置上面の空きエリアに重量物を置くと、落下によるけがの原因となります。



眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ～ 1000 ルクス の明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分程度の休息を取ってください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

装置の損害を防ぐための注意



装置使用環境の確認

装置の使用環境は各モデルの『ユーザーズガイド～導入編～』「1.2 設置環境」に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。



使用する電源

使用できる電源は AC100V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5℃の環境から 25℃の環境に持ち込む場合、2時間ほど放置してください。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ピン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない



強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。



落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。



接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。



煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。また、このときシステム装置の電源は切ってください。



装置の輸送

システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側（システム装置背面から見てコネクタ類のある側）が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。なお、工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。



サポート製品の使用

流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他社から購入される Windows も含む）を使用された場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼動のためにも、サポートしている製品を使用してください。



バックアップ

ハードディスク / SSD のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク / SSD が壊れると、データなどがすべてなくなってしまいます。



ディスクアレイを構成するハードディスク / SSD の複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。

障害に備え、必要なデータはバックアップをお取りください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

（リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。）

本マニュアル内の警告表示

警告

本マニュアル内にはありません。

注意

本マニュアル内にはありません。

通知

本マニュアル内にはありません。

目次

登録商標・商標	ii
発行	ii
著作権	ii
お知らせ	iii
重要なお知らせ	iii
システム装置の信頼性について	iii
規制・対策などについて	iii
システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意	v
ソフトウェアのライセンス情報	vi
はじめに	viii
マニュアルの表記	viii
安全にお使いいただくために	xii
一般的な安全上の注意事項	xiii
装置の損害を防ぐための注意	xv
本マニュアル内の警告表示	xvii
目次	xviii
1 リモートマネジメント機能の概要	1
1.1 リモートマネジメント機能概要と一覧	2
1.1.1 機能概要	2
1.1.2 標準・拡張機能一覧	3
2 リモートマネジメント機能使用上の注意事項	5
2.1 使用上の注意事項	6
2.1.1 サーバ管理設定のバックアップ	6
2.1.2 マネジメントインタフェースのネットワーク設定	6
2.1.3 [リモートコンソール起動] ボタンについて	6
2.1.4 IPMI Over LAN 機能の設定	6
2.1.5 BMC ネットワークの設定	6
3 リモートマネジメント機能の使用準備	7
3.1 マネジメントインタフェースへの接続	8
3.1.1 接続時に必要なもの	8
3.1.2 システムコンソール端末について	10
3.1.3 ネットワークの工場出荷時設定	10
3.1.4 インターネットブラウザ設定	11
3.2 BMC ネットワーク設定	12

4	Web コンソールの使用方法	13
4.1	Web コンソールのログイン・終了	14
4.1.1	ログイン	14
4.1.2	終了方法	16
4.2	Web コンソールによる初期設定	17
4.2.1	ユーザアカウントの設定	17
4.2.2	リモートコンソールのマウスモードの設定	22
4.2.3	BMC 時刻の設定	23
4.2.4	ネットワークの設定	24
4.3	Web コンソールの機能	27
4.3.1	機能一覧	27
4.3.2	操作に必要なロール	28
4.4	Web コンソールの設定項目	29
4.4.1	「サーバ運用」タブ	29
4.4.2	「サーバ設定」タブ	32
4.4.3	「メンテナンス」タブ	55
4.4.4	「ログ」タブ	63
5	BMC ネットワーク設定の注意事項	65
5.1	BMC ネットワーク設定方法の種類と設定値	66
5.1.1	BMC ネットワーク設定方法の種類	66
5.1.2	BMC ネットワークの設定値	67
5.2	SVP エミュレート機能を使用する場合の BMC ネットワーク設定について	69
5.2.1	SVP PCI 設定ユーティリティについて	69
	付録	71
	付録 A SMASH 概要	72
	付録 A.1 SMASH とは	72
	付録 A.2 SMASH のセットアップ	74
	付録 A.3 SMASH-CLP	75
	付録 A.4 WS-Management	78
	付録 A.5 SMASH の操作	81
	付録 A.6 CIM クラス、プロパティ、メソッド	91
	付録 A.7 トラブルシューティング	98
	付録 B MIB	99
	付録 B.1 MIB の記述形式	99
	付録 B.2 標準 MIB	101
	付録 B.3 プライベート MIB	102
	索引	164

1

リモートマネジメント機能の概要

この章では、システム装置に標準搭載されるリモートマネジメント機能の概要について説明します。

1.1 リモートマネジメント機能概要と一覧.....	2
----------------------------	---

1.1 リモートマネジメント機能概要と一覧

ここでは、システム装置に標準搭載されるリモートマネジメント機能の概要と、標準・拡張機能の一覧について説明します。

1.1.1 機能概要

本システム装置は、マザーボードに搭載される BMC (Baseboard Management Controller) に、システム装置の稼働状況監視や電源制御を行う機能を付加しております。

また、BMC 専用のマネジメントインタフェースを備えており、LAN 接続によりリモートアクセスし、BMC に対する初期設定を行うことができます。リモートアクセスは標準機能として提供される「Web コンソール」を使用します。

その他、次のオプションを使用することにより機能を拡張することができます。

- 「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」、 「JP1/ServerConductor/ Blade Server Manager」
「JP1/ServerConductor/Agent」と組み合わせることにより、電源制御スケジューリング機能 (SVP エージェントサービス) やリモートからの障害監視機能 (マネージャサービス) が使用でき、より高度なリモート管理環境を構築することができます。
- 「Hitachi Compute Systems Manager」
「Hitachi Compute Systems Manager (以下 HCSM)」と組み合わせることにより、「JP1/ServerConductor/Agent」と同様に電源制御スケジューリング機能やリモートからの障害監視機能を使用することができます。また、「JP1/ServerConductor/Agent」とは異なり、エージェントをサーバにインストールする必要がありません。
- 「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」
リモートからシステム装置の画面を表示させ、キーボード・マウス操作を行うリモートコンソール機能を使用することができます。また、リモートフロッピーディスク・リモート CD/DVD といったリモートデバイス機能を使用することができます。これにより、リモートからシステム装置の BIOS や OS の操作を行ったり、リモート CD/DVD からユーティリティなどをインストールすることができます。

1.1.2 標準・拡張機能一覧

BMC の標準機能である「Web コンソール」と、「JP1/ServerConductor Advanced Agent」「JP1/ServerConductor/Server Manager」「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager」、「HCSM」「リモートコンソールオプション」から使用可能な主な機能は次のとおりです。

凡例：○ = 使用可、- = 使用不可

機能	Web コンソール	JP1/ServerConductor			HCSM	リモート コンソール オプション
		Agent	Advanced Agent *1	Server Manager *1		
リモート電源制御 (ON/ 強制 OFF/ ハードリセット)	○	-	○		○	○
電源制御スケジュール	-	-	○	-	○ *2	-
ローカル障害監視	-	○	-	-	-	-
リモート障害監視	-	-	-	○	○	-
電源 ON/OFF 監視、電源制御リトライ	-	-	○	-	○	-
OS ハングアップ監視、自動回復	-	-	○	-	-	-
リモートコンソール / リモートデバイス	-	-	-	-	-	○
NMI 発行	○	-	-	-	○	○
Web コンソールのユーザ管理	○	-	-	-	-	-
IPMI Over LAN の設定	○	-	-	-	-	-
省電力機能の設定	○	-	-	-	○ *3	-
消費電力のモニタリング	-	-	-	-	○ *3	-

*1 「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」、「JP1/ServerConductor/Server Manager」、「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager」を使用するには、「JP1/ServerConductor/Agent」が必要になります。

*2 電源スケジューリングの設定は「HCSM」が保持します。

*3 プラグインライセンスが別途必要になります。

2

リモートマネジメント機能使用上の 注意事項

この章では、リモートマネジメント機能使用上の注意事項について説明します。

2.1 使用上の注意事項.....	6
-------------------	---

2.1 使用上の注意事項

ここでは、リモートマネジメント機能を使用するにあたってご注意いただきたい内容について説明します。

2.1.1 サーバ管理設定のバックアップ

システム装置の管理のために使用する設定データは、障害が発生した場合の復旧作業時に必要となります。Web コンソールや「JP1/ServerConductor」による電源制御スケジューリング *1、リモートコンソールオプションを使用する場合は障害発生時に備え、設定変更時にサーバ管理設定のバックアップを実施し、紛失しないよう大切にデータを保管してください。

*1 「HCMSM」による電源制御スケジューリングの設定は、「HCMSM」が保持します。

詳細は「(2) 「サーバ管理設定のバックアップ」画面」P.58 をご参照ください。

2.1.2 マネジメントインタフェースのネットワーク設定

Web コンソールの使用にはマネジメントインタフェースのネットワーク設定が必要です。お使いになる前に使用環境に合わせて設定してください。

詳細は「3.1 マネジメントインタフェースへの接続」P.8 をご参照ください。

2.1.3 [リモートコンソール起動] ボタンについて

オプションの「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」を適用している場合、コンソール画面に [リモートコンソール起動] ボタンが表示されます。適用していない場合は表示されません。

2.1.4 IPMI Over LAN 機能の設定

IPMI Over LAN 機能の設定は、サーバ管理設定のバックアップおよびリストアの対象にはなっていません。また、保守作業時においてマザーボードを交換した場合、設定の情報が失われる場合があるため設定した内容をメモして保管することをお勧めします。

2.1.5 BMC ネットワークの設定

BMC ネットワークの設定を行う際は、セキュリティ向上のため、接続許可 IP アドレスを設定することを強く推奨します。

接続許可 IP アドレスの設定については、「4.2.4 ネットワークの設定」P.24 をご参照ください。

3

リモートマネジメント機能の使用準備

この章では、Web コンソールを使用するための接続方法について説明します。

3.1 マネジメントインタフェースへの接続	8
3.2 BMC ネットワーク設定	12

3.1 マネジメントインタフェースへの接続

ここでは、マネジメントインタフェースへの接続について説明します。

3.1.1 接続時に必要なもの


Web コンソールを使用するために、システム装置背面にあるマネジメントインタフェースコネクタと、システムコンソール端末（クライアント PC）を LAN ケーブルで接続します。

接続にあたり、次のものが必要になります。


- システムコンソール用の端末（クライアント PC）（100BASE-TX 対応）
- UTP-5 以上の LAN ケーブルおよびスイッチング HUB（100BASE-TX 対応）
- HTTP のクライアントソフトウェア

各モデルの接続形態は次のとおりです。

RS110 xM モデル



TS10 xM モデル



制限

マネジメントインタフェースは100Mbps (100BASE-TX) です。マネジメントインタフェースのリンク速度とデュプレックスはオートネゴシエーション設定となりますので、マネジメントインタフェースに接続するシステムコンソール用端末やスイッチングHUBのLANポートはオートネゴシエーションに設定してください。

補足

- システムコンソール端末とマネジメントインタフェースコネクタ間を LAN ケーブルで直結する場合、端末側の仕様によってはクロスケーブルを使用する必要があります。
- BMC を起動(システム装置に AC 供給)する場合、LAN ケーブルを接続し、スイッチング HUB もしくはシステムコンソール端末の電源を入れた状態にしてください。
BMC 起動後に LAN ケーブルを接続すると、BMC が応答しない場合があります。この場合、LAN ケーブルの接続後、一度システム装置の電源コードを抜いて 30 秒待ってから電源コードを再接続してください。
- マネジメントインタフェースのリンク速度が 10Mbps (10BASE-T: リンク確立時 リンクランプ消灯) となる環境では通信に不具合が発生する場合があります。100Mbps でリンクするよう、マネジメントインタフェースコネクタに接続するネットワーク構成を見直してください。
また、このときに通信が不安定になった場合、システム装置の電源を切り、システム装置の電源コードを抜くなどして AC 供給を遮断し、30 秒以上経過してから再度 AC 供給をして電源を入れてください。

3.1.2 システムコンソール端末について

マネジメントインタフェースに接続する管理用システムコンソール端末は次の条件を満たすものをご使用ください。

項目	動作条件
OS	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows Server 2012 Standard ・ Windows Server 2012 Datacenter ・ Windows Server 2008 R2 Standard ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise ・ Windows Server 2008 Standard ・ Windows Server 2008 Enterprise ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V ・ Windows Server 2003 R2, Standard Edition ・ Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition ・ Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition ・ Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition ・ Windows Server 2003, Standard Edition ・ Windows Server 2003, Enterprise Edition ・ Windows Server 2003, Standard x64 Edition ・ Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition ・ Windows 8 Pro ・ Windows 7 Professional ・ Windows Vista Business ・ Windows XP Professional ・ Windows XP Professional x64 Edition
インターネットブラウザ	Internet Explorer 7.0 以降 *1
LAN	100Base-TX に対応

*1: Internet Explorer7.0 以降は、OS 標準のブラウザを推奨します。

3.1.3 ネットワークの工場出荷時設定

マネジメントインタフェースのネットワークの工場出荷時設定は次のとおりです。

項目	工場出荷時設定
IP アドレス	192.168.100.100
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	未設定
HTTP	有効

3.1.4 インターネットブラウザ設定

Web コンソールを使用する前に、システムコンソール端末のインターネットブラウザを次のとおり設定してください。

- Proxy サーバ利用設定を BMC ネットワークに接続できるように設定します。
- JavaScript のダウンロード、実行を有効にします。
- BMC ネットワークの IP アドレスを「信頼済みサイト」に追加します。
- ポップアップブロック機能を無効にします。
- 画像の表示を有効にします。
- クッキーの使用を有効にします。

それぞれの設定方法については、OS のマニュアルをご参照ください。

インターネットブラウザの設定が適切でない場合、Web コンソールは正常に動作しないおそれがあります。

3.2 BMC ネットワーク設定

BMC (マネジメントインタフェース) のネットワーク (IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ) は、工場出荷時「[3.1 マネジメントインタフェースへの接続](#)」P.8 のとおり設定されています。

マネジメントインタフェースのネットワーク設定の変更が必要な場合、システム BIOS を起動してセットアップメニューから行うか、工場出荷時の設定に合わせてシステムコンソール端末のネットワークを設定し、Web コンソールにログインして変更を行ってください。

詳細は「[4.2.4 ネットワークの設定](#)」P.24 または『ユーザーズガイド ~ BIOS 編~』「Server Mgmt : サーバ管理メニュー」 「BMC network configuration : BMC ネットワーク設定サブメニュー」をご参照ください。

また、BMC ネットワーク設定における注意事項があります。設定を行う前に「[5 BMC ネットワーク設定の注意事項](#)」P.65 をご参照ください。

...
補足

- マネジメントインタフェースは、障害調査のために保守員が保守用端末を接続し、情報収集させていただく場合があります。
- マネジメントインタフェースから得られる情報は障害調査および解析に有益です。お使いのシステム環境にかかわらず、いつでもマネジメントインタフェースが使用できるようネットワーク設定を行っていただくことをお勧めします。
- マネジメントインタフェースをネットワークに接続する場合、IP アドレスが重複していないことを確認してから接続してください。ネットワーク上に IP アドレスが重複する機器が存在する場合、システム装置に障害が発生します。
複数台のシステム装置のマネジメントインタフェースを同一のネットワークに接続する場合は、1 台ずつマネジメントインタフェースのネットワーク設定を変更してから接続してください。
→「[4.2.4 ネットワークの設定](#)」P.24
- RS110 xM モデルの場合は FUNCTION スイッチを、TS10 xM モデルの場合は BUZZER STOP スイッチを、マネジメントインタフェースが LAN に接続されていない状態で 10 秒以上押し続けると、マネジメントインタフェース設定が保守モードに設定され、ERROR ランプが点滅します。保守モードは保守作業時に使用するものですので、この操作は行わないでください。万一、誤って保守モードに設定された場合、それぞれのスイッチをボールペンなどで 10 秒以上押し続け、保守モードを解除してください。保守モードが解除されると、ERROR ランプの点滅が止まります。

4

Web コンソールの使用方法

この章では、Web コンソールの使用方法や初期設定、および Web コンソールの機能について説明します。

4.1 Web コンソールのログイン・終了	14
4.2 Web コンソールによる初期設定	17
4.3 Web コンソールの機能	27
4.4 Web コンソールの設定項目	29

4.1 Web コンソールのログイン・終了

ここでは、Web コンソールのログインと終了の方法について説明します。

4.1.1 ログイン

- 1 システム装置に AC が給電されているか確認します。
- 2 システムコンソール端末のブラウザを起動します。
- 3 アドレスに URL を入力します。

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) プロトコルを使用して接続する場合は、アドレスに次のように入力します。

「http://< マネジメントインタフェースの IP アドレス >」

(例) マネジメントインタフェースの IP アドレスが 192.168.0.2 の場合




HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) プロトコルを使用して接続する場合は、アドレスに次のように入力します。

「https://< マネジメントインタフェースの IP アドレス >」

(例) マネジメントインタフェースの IP アドレスが 192.168.0.2 の場合



- 4 接続に成功するとブラウザにログイン画面が表示されます。



- 5 ログイン画面でユーザ名/パスワードを入力し、[ログイン] ボタンをクリックします。ユーザ認証に成功しログインすると、「サーバ情報」メニュー画面が表示されます。



補足

- マネジメントインタフェースのIPアドレスをブラウザの信頼済みサイトに登録してください。
- HTTPS プロトコルを使用して接続する場合は、サーバ証明書の登録が必要です。
- システム装置の出荷時設定では、ログイン画面の「ユーザ名」および「パスワード」に対して、"user01"、"pass01" を入力することで管理者としてログインできます。システム装置に上記と異なるユーザアカウントの設定がされている場合、この方法ではログインできません。設定済みの「ユーザ名」および「パスワード」を入力してログインしてください。
- セキュリティ上、出荷時設定と異なるユーザアカウントの設定を行うことを強く推奨いたします。→ [「4.2.1 ユーザアカウントの設定」 P.17](#)
- [リモートコンソール起動] ボタンは、オプションのリモートコンソールオプション (VSS7BR30) を適用している場合のみ表示されます。[リモートコンソール起動] ボタンをクリックすると、リモートコンソールオプションが起動し、リモートコンソール用のユーザ名およびパスワード入力画面が表示されます。
リモートコンソールオプションの使いかたについては、リモートコンソールオプションに添付されるマニュアルをご参照ください。
- Web コンソールに同時にログインできるのは、ユーザ数に関係なく、2セッションまでとなります。
2 ユーザがログインしている場合や、1 ユーザがログインしたあとログアウトせずに再度ログインした場合など、すでに2セッションが使われている状態では、ログインすることはできません。
- Web コンソール上で画面の更新が終了する前に、別のボタンやメニューをクリックしないでください。
このような操作を行うと、ビジーを示す画面が表示され、再ログインもできない状態になることがあります。万一再ログインできない状態になった場合、30分以上待ってから再ログインしてください。
- Web コンソールにログインした状態で30分間以上操作が行われなかった場合、自動的にログアウトされます。

4.1.2 終了方法



画面右端にある [ログアウト] ボタンを押すことで、Web コンソールからログアウトできます。

…
補足

ログアウトせずにブラウザを閉じた場合、30 分後に自動的にログアウトされるまでユーザがログインしている状態となります。このため、ログアウトせずにブラウザを閉じることを繰り返すと、30 分経過するまで新たにログインできなくなります。
ブラウザを閉じる前に、右上のボタンからログアウトを行ってください。

4.2 Web コンソールによる初期設定

ここでは、Web コンソールによるシステム装置の初期設定について説明します。

初期設定が必要なデータは次のとおりです。

- ユーザアカウントの設定
- リモートコンソールのマウスモードの設定
- BMC 時刻の設定
- ネットワークの設定

4.2.1 ユーザアカウントの設定

システム装置をリモート操作するための、ユーザアカウントを設定します。

各登録ユーザには、ユーザ名、パスワードおよび Web コンソールの操作を行うための権限とアカウントの有効 / 無効の設定を行うことができます。

設定は「ユーザアカウント一覧」画面から行います。


上部タブから「サーバ設定」を選択し、左側のツリーメニューから「ユーザアカウント設定」を選択して表示します。

…
補足

- Web コンソールへログインするためのユーザ名、パスワードおよびロールなどを忘れてしまった場合には、システム BIOS のセットアップメニューを起動し、「Server Mgmt」画面の「Reset BMC Web Connection」の設定値を「Yes, On next Reset」に設定して、「Save&Exit」から設定を保存してください。BMC の Web コンソールへの接続情報の一部 (Web コンソールのネットワーク設定の接続先制限、ユーザアカウントの設定) が初期化されます。SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅したあと、システム装置が起動されます。「Reset BMC Web Connection」を実行した場合は、初期のユーザアカウントで Web コンソールにログインし、初期化された Web コンソールへの接続情報 (Web コンソールのネットワーク設定の接続先制限、ユーザアカウントの設定) を設定しなおしてください。なお、「Reset BMC Web Connection」を実行しても「ネットワーク設定」や「サービス設定」などは初期化されません。BMC ネットワーク設定をシステム BIOS のセットアップメニューで確認したい場合には、『ユーザーズガイド ~ BIOS 編~』「Server Mgmt : サーバ管理メニュー」「BMC network configuration : BMC ネットワーク設定サブメニュー」をご参照ください。
- Web コンソールの「サービス設定」画面における「http」「https」の「ポート使用許可」「ポート番号」の設定は、システム BIOS のセットアップメニューでは変更および初期化ができません。Web コンソールで設定を変更すると、以後 Web コンソールへログインできなくなるおそれがありますので、設定時にご注意ください。Web コンソールを使用される場合、「http」と「https」のいずれかは漏れなく有効に設定してください。

(1) 「ユーザアカウント一覧」画面

アカウントの設定情報を一覧で表示します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	ユーザアカウント情報の再読み込み
②	選択	ユーザアカウント 選択用ラジオボタン
③	ユーザ名	ユーザアカウント名称
	ロール	
④	Login	ユーザアカウントに付与されているロールを表示します。
⑤	Administrator	
⑥	Server Operation	
⑦	User Account Management	
⑧	Service Settings	
⑨	Remote Console	
⑩	Remote Media	
⑪	IPMI Over LAN	
⑫	SMASH CLP	
⑬	CE	
⑭	[編集] ボタン	「ユーザアカウントの編集」画面へ遷移します。ただし、ラジオボタンにチェックがついていない場合は遷移しません。

◆ ロール

ユーザアカウントにロールを付与することにより、ユーザが行える操作を設定できます。それぞれのロールの意味は次のとおりです。

#	ロール名	説明
1	Login	Web コンソールの提供するサービスにログインするためのロールです。本ロールを持たないユーザは無効とされ、各サービスにログインできません。
2	Administrator	管理者用のユーザ権限を表すロールです。本ロールを持つユーザは、Web コンソール機能のすべての操作を行うことができます。
3	Server Operation	システム装置の電源、リセット操作を行うためのロールです。
4	User Account Management	ユーザアカウントの設定を行うためのロールです。
5	Service Settings	BMC の提供するサービスの設定を行うためのロールです。
6	Remote Console *1	リモートコンソール機能による、コンソール端末へのシステム装置画面の表示およびキーボード、マウスの遠隔操作を行うためのロールです。
7	Remote Media *1	リモートフロッピーディスク機能、リモート CD/DVD 機能を使用するためのロールです。
8	IPMI Over LAN	IPMI Over LAN ユーザのアカウント設定と認証タイプ設定を行うためのロールです。
9	SMASH CLP	SMASH 設定を行うためのロールです。
10	CE	保守作業用のユーザ権限を表すロールです。“ceconsl”以外のユーザに本ロールを付与することはできません。

*1: オプションの「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」を適用しているときに設定が有効になります。

◆ ユーザアカウントの初期設定

ユーザアカウントの初期設定は次のとおりです。

#	ユーザ名	パスワード	ロール	説明
1	user01	pass01	Login Administrator	システム装置管理者用ユーザです。ロールの変更を行うことはできません。
2	user02	pass02	なし	一般ユーザです。
3	user03	pass03		
4	user04	pass04		
5	user05	pass05		
6	user06	pass06		
7	user07	pass07		
8	user08	pass08		
9	user09	pass09		
10	user10	pass10		
11	user11	pass11		
12	ceconsl	出荷時に設定されます。	Login CE	保守作業用ユーザです。保守員が保守作業時に使用します。設定の変更を行うことはできません。

ユーザアカウントを変更するには、「ユーザアカウント一覧」画面において変更したいユーザアカウントのラジオボタンをチェックし、[編集] ボタンをクリックします。

選択されたユーザアカウントの設定を行う「ユーザアカウントの編集」画面に遷移します。

(2) 「ユーザアカウントの編集」画面

ユーザアカウントの設定変更を行います。



#	項目名	説明		
①	ユーザ名	ユーザアカウント名称（最大 32 文字）		
②	パスワード	パスワードの入力（最大 32 文字）		
	パスワード（確認）	パスワードの再入力		
③	ロール	<input checked="" type="checkbox"/> Login <input checked="" type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> Server Operation <input type="checkbox"/> User Account Management <input type="checkbox"/> Service Settings <input type="checkbox"/> Remote Console <input type="checkbox"/> Remote Media <input type="checkbox"/> IPMI Over LAN <input type="checkbox"/> SMASH CLP	チェックされたロールがユーザアカウントに付与されます。	
		④	SSH 公開鍵 1 ~ 4: Secure Shell 接続に用いる公開鍵を設定します。	
		鍵データ	鍵データを表示します。鍵データが設定されていない場合は「登録されていません」と表示されます。	
		公開鍵の登録	公開鍵をアップロードし登録します。	
		⑤	[戻る] ボタン	編集した内容を無効とし、ユーザアカウント一覧画面に戻ります。
		⑥	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
		⑦	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

…
補足

- ユーザ名は入力必須項目です。
- パスワードを設定する場合は、パスワードとパスワード（確認）は同じ値を入力してください。
- ユーザアカウントを編集する場合にパスワードは必須項目ではありません。入力しない場合はパスワード変更なしとして扱います。
- OpenSSH により作成された SSH 公開鍵ファイルを登録可能です。
- 登録できる SSH 公開鍵ファイルの最大サイズは 2KB です。
- 管理者用ユーザのロールを変更することはできません。
- ロールの変更が行えるのは "Administrator" ロールを持ったユーザのみです。
- "ceconsl" は保守員用のユーザアカウントです。保守サービスを受ける場合に保守員が本ユーザアカウントを使用します。本ユーザアカウントの設定は変更できません。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「ユーザアカウントの編集（確認）」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「ユーザアカウント編集」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「ユーザアカウントの編集」画面に戻ります。


4.2.2 リモートコンソールのマウスモードの設定

システム装置にオプションの「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」を適用している場合、リモートコンソールで操作するためのマウスモードを設定します。「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」を適用していない場合、設定を行う必要はありません。

設定は「リモート KVM 設定」画面から行います。

上部タブから[サーバ設定] を選択し、左側のツリーメニューから「リモート KVM 設定」を選択して表示します。

インストールする OS に合わせて、マウスモードを設定してください。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	マウスモード	RELATIVE モード： システム装置画面上のマウスカーソルにより、リモートコンソールのマウス操作を行うモードです。システム装置の OS が Windows または RHEL6 以外の場合に設定してください。 ABSOLUTE モード： コンソール端末のマウスカーソルによりリモートコンソールのマウス操作を行うモードです。システム装置の OS が Windows または RHEL6 の場合に設定してください。
③	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
④	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。



マウスモードを変更する場合は、リモートコンソールを終了した状態で行ってください。リモートコンソール起動中にマウスモードを変更すると、マウスカーソルが正常に動作しなくなるおそれがあります。



- リモートコンソールの使用方法については、「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」に添付されるマニュアルをご参照ください。
- 「リモートコンソールオプション (VSS7BR30)」が適用されているシステム装置には “リモートコンソールオプション内蔵” と記載されたラベルが貼り付けられています。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「リモート KVM 設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「リモート KVM 設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「リモート KVM 設定」画面に戻ります。

4.2.3 BMC 時刻の設定

BMC の時刻を設定します。

設定は「時刻およびタイムゾーンの設定」画面から行います。

上部タブから「サーバ設定」を選択し、左側のツリーメニューから「BMC 時刻設定」を選択して表示します。

BMC の時刻は、障害ログのタイムスタンプ、「JP1/ServerConductor/Agent」と連動したスケジュール運転に使用されます。

補足

- システム装置の運用前に、時刻設定として Web コンソールおよび、セットアップメニューの両方を実施してください。セットアップメニューの時刻設定は、『ユーザーズガイド ~ BIOS 編~』「Main : メインメニュー」をご参照ください。
- BMC の時刻がシステムクロックに同期する場合は、システムクロックをローカルタイムとみなして同期します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	時計合わせ方式	NTP を使用しない： BMC が定期的にシステム装置のシステムクロックを読み込み、システム装置の時刻に同期します。 NTP による時刻合わせを行う： BMC の時刻は外部 NTP サーバの配信する時刻に同期します。 NTP サーバのアドレスを、項目④により設定してください。
③	年月日 時刻	年月日、および時刻は、現地の時刻を入力してください。
④	NTP 設定	項目②「時計合わせ方式」を「NTP による時刻合わせを行う」に設定する場合に、NTP サーバの IP アドレスを入力します。
⑤	タイムゾーン	システム装置の設置されている現地のタイムゾーンを、システム装置で使用している OS に合わせて設定してください。
⑥	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑦	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。



②項を「NTP を使用しない」（BMC の時刻をシステムクロックに同期）に設定して、「JP1/ServerConductor」機能によるスケジュール運転を行う場合、システム装置の AC 供給を遮断して再投入すると電源を入れることができない場合があります。
スケジュール運転時に AC 供給を遮断する運用の場合、②項は「NTP による時刻合わせを行う」に設定し、NTP サーバを使用してください。



- 「JP1/ServerConductor/Agent」を導入し、NTP サーバを使用されない場合、②項は「NTP を使用しない」（BMC の時刻をシステムクロックに同期）に設定することを推奨します。
- 「NTP による時刻合わせを行う」を選択した場合、「JP1/ServerConductor/Agent」による OS 時刻と BMC 時刻との同期機能は有効となりません。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「時刻およびタイムゾーンの設定（確認）」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「時刻およびタイムゾーンの設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「時刻およびタイムゾーンの設定」画面に戻ります。

4.2.4 ネットワークの設定

システム装置の BMC ネットワーク設定を、工場出荷時の状態からお客様の使用環境に合わせて設定変更します。BMC ネットワーク設定を変更すると、一度ネットワークが切断され、以後は設定変更後の環境でのみ BMC ネットワークに接続が可能になります。BMC ネットワークの設定変更を行う場合は、設定内容に誤りがないことをご確認ください。

また、システム装置に接続できるネットワーク機器の IP アドレスを制限する設定を行うことができます。システム装置に接続を許可するネットワーク機器の IP アドレスは、4 つまで指定することができます。

設定は「ネットワーク設定」画面から行います。

上部タブから [サーバ設定] を選択し、左側のツリーメニューから「ネットワーク設定」を選択して表示します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	MAC アドレス (表示のみ) IP アドレス ネットマスク デフォルトゲートウェイ	システム装置の BMC ネットワークを設定します。 BMC の初期 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ設定は、「3.1 マネジメントインタフェースへの接続」P.8 をご参照ください。 DNS の設定については、「(11) 「DNS クライアント設定」画面」P.44 をご参照ください。
③	DHCP 使用有無 *1	DHCP 機能の有効、無効を設定します。
④	[リセット] ボタン	ネットワークインタフェースの設定で編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑤	[設定変更] ボタン	ネットワークインタフェースの設定で編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。
⑥	IP アドレス制限	接続 IP アドレス制限機能の有効、無効を設定します。
⑦	接続許可 IP アドレス 1～4	システム装置への接続を許可する IP アドレスを入力します。単一の IP アドレスまたはサブネットを設定することができます。 (例) 単一 IP アドレス：192.168.10.1 サブネット：192.168.10.0/255.255.255.0 または 192.168.10.0/24
⑧	[リセット] ボタン	接続した IP アドレス制限で編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑨	[設定変更] ボタン	接続した IP アドレス制限で編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

*1：「DHCP 使用有無」の設定を「有効」にした場合、「IP アドレス」、「ネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」に設定されている値は使用されず、DHCP 機能が設定した値が採用されます。

補足

項目③「DHCP 使用有無」の設定を「有効」にした場合、DHCP サーバ側の設定より、マネジメントインタフェースの IP アドレスが変更される場合があります。
DHCP サーバの設定は、IP アドレスの初期化など、一時的な使用のみとし、通常は「無効」に設定して運用することをお勧めします。

⑤の [設定変更] ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。




[戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「ネットワーク設定」画面に戻ります。

〔確認〕 ボタンをクリックすると IP アドレスが変更されるため、Web コンソールからログアウトされ、システム装置との接続が切断されます。



システムコンソール端末のブラウザのアドレスに変更後の IP アドレスを入力し、再接続してから Web コンソールにログインしなおしてください。

⑨の〔設定変更〕ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。



〔確認〕 ボタンをクリックすると設定が保存され、「ネットワーク設定」画面に戻ります。設定を保存しない場合は〔戻る〕ボタンをクリックします。

4.3 Web コンソールの機能

ここでは、Web コンソールから設定できる機能について説明します。

4.3.1 機能一覧

Web コンソールが提供する機能は次のとおりです。

#	メニュー	機能
「サーバ運用」タブ		
1	サーバ情報	システム装置の情報を表示する。
2	電源および LED	電源、リセット操作および LED 状態の表示を行う。
3	温度および電力蓄積情報	システム装置のマネジメントモジュールに蓄積している温度と消費電力の情報表示を行う。
「サーバ設定」タブ		
4	言語設定	Web コンソールで使用する言語の設定を行う。
5	資産管理情報	資産情報の設定を行う。
6	ネットワーク設定	ネットワーク設定の表示および接続制限の設定を行う。
7	サービス設定	システム装置の提供するサービスの有効化 / 無効化およびポート番号の設定を行う。
8	ユーザアカウント設定	ユーザアカウントの表示および設定を行う。
9	IPMI Over LAN 設定	IPMI Over LAN の設定を行う。
10	BMC 時刻設定	BMC 時刻、タイムゾーンの表示および設定を行う。
11	リモート KVM 設定	リモートコンソールのマウスモードの設定を行う。
12	SSH サーバ設定	SSH の認証方式の設定およびホスト鍵の表示を行う。
13	SSL サーバ設定	SSL サーバ証明書の管理を行う。
14	DNS クライアント設定	DNS サーバの設定を行う。
15	LDAP 設定	LDAP によるユーザ認証の設定を行う。
16	SNMP 設定	SNMP サーバの設定を行う。
17	SVP セットアップ	SVP アラートの通報先の表示および設定を行う。
18	省電力機能設定	省電力機能のモード設定を行う。
19	Hitachi Compute Systems Manager 設定	Hitachi Compute Systems Manager (HCSM) の管理サーバ情報の設定を行う。
「メンテナンス」タブ		
20	BMC ファームウェア管理	BMC ファームウェアの情報表示および更新を行う。
21	サーバ管理設定のバックアップ	システム装置設定のバックアップを行う。
22	サーバ管理設定のリストア	システム装置設定のリストアを行う。
23	BMC 再起動	BMC を再起動する。
「ログ」タブ		
24	ログのダウンロード	システム装置のログの採取およびダウンロードを行う。

4.3.2 操作に必要なロール

Web コンソールでは、ユーザに割り当てられているロールに基づき、操作が制限されます。各ロールで行うことのできる操作は次のとおりです。

#	メニュー	ロールにより可能となる操作											
		Administrator	Server Operation	User Account Management	Service Settings	IPMI Over LAN	SMASH CLP	CE					
「サーバ運用」タブ													
1	サーバ情報	全操作	全操作	情報表示のみ	情報表示のみ	情報表示のみ	情報表示のみ	全操作					
2	電源および LED												
3	温度および電力蓄積情報												
「サーバ設定」タブ													
4	言語設定	全操作	情報表示のみ	情報表示のみ	全操作	情報表示のみ	情報表示のみ	全操作					
5	資産管理情報							なし					
6	ネットワーク設定							全操作					
7	サービス設定												
8	ユーザアカウント設定		自身のアカウントの設定のみ	一般ユーザの表示および設定	自身のアカウントの設定のみ		自身のアカウントの設定のみ	なし					
9	IPMI Over LAN 設定	なし	なし	なし	なし	全操作	情報表示のみ						
10	BMC 時刻設定	全操作	情報表示のみ	情報表示のみ	全操作	情報表示のみ	なし	全操作					
11	リモート KVM 設定												
12	SSH サーバ設定							なし	なし				
13	SSL サーバ設定												
14	DNS クライアント							情報表示のみ	全操作				
15	LDAP 設定							なし	なし	なし	なし	なし	なし
16	SNMP 設定							情報表示のみ	情報表示のみ	全操作			
17	SVP セットアップ							全操作	全操作		情報表示のみ	情報表示のみ	全操作
18	省電力機能設定							情報表示のみ	情報表示のみ		なし		なし
19	Hitachi Compute Systems Manager 設定												
「メンテナンス」タブ													
20	BMC ファームウェア管理	全操作	情報表示のみ	情報表示のみ	情報表示のみ	情報表示のみ	情報表示のみ	全操作					
21	サーバ管理設定のバックアップ		なし	なし	なし	なし	なし						
22	サーバ管理設定のリストア												
23	BMC 再起動												
「ログ」タブ													
24	ログのダウンロード	全操作	全操作	なし	なし	なし	なし	全操作					

…
補足

「Remote Console」「Remote Media」ロールは Web コンソールの操作に影響しません。それぞれの機能を有効にするために使われます。

4.4 Web コンソールの設定項目

ここでは、Web コンソールの画面および設定項目について説明します。

4.4.1 「サーバ運用」 タブ

「サーバ運用」タブでは、システム装置の識別情報の参照や、リモート電源操作に関する設定を行うことができます。

(1) 「サーバ情報」画面

システム装置の識別情報を表示します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	基本情報	<p>サーバ名 : [(2) 「資産管理情報」画面] P.33 により設定された、サーバ名称を表示します。</p> <p>BMC IP アドレス : システム装置の BMC の IP アドレスを表示します。BMC の初期 IP アドレス設定は、「3.1 マネジメントインタフェースへの接続」P.8 をご参照ください。 BMC の IP アドレス変更は、「4.2.4 ネットワークの設定」P.24 をご参照ください。</p> <p>BMC MAC アドレス : BMC の MAC アドレスを表示します。</p> <p>UUID : UUID を表示します。</p> <p>BMC F/W バージョン : BMC のファームウェアバージョンを表示します。</p> <p>BMC MAC アドレス : BMC の MAC アドレスを表示します。</p> <p>EFI F/W バージョン : EFI のファームウェアバージョンを表示します。</p> <p>BMC の動作モード : BMC の動作モードを表示します。</p>
③	サーバ FRU 情報 *1	<p>システム装置の製品情報を表示します。</p> <p>Product Name : システム装置の製品名称を表示します。</p> <p>Product Part/Module Number : システム装置の形名情報を表示します。</p> <p>Product Version : システム装置のハードウェアバージョンを表示します。</p> <p>Product Serial Number : システム装置の製造番号を表示します。</p>

*1: FRU: システム装置の固有情報 (Field-Replaceable Unit information) 情報が設定されていない場合、「N/A」と表示されます。

…
補足

「BMC の動作モード」には、通常モードと保守モードがあります。保守モードは保守員が保守作業時のみ使用するため、「BMC の動作モード」が保守モードと表示されている場合、RS110 xM モデルは FUNCTION スイッチを、TS10 xM モデルは BUZZER STOP スイッチをボールペンなどで 10 秒以上押し続け、保守モードを解除してください。

(2) 「電源および LED」画面

システム装置の電源状態を表示します。システム装置に対して電源 ON、電源 OFF、リセットのリモート制御を行います。また、システム装置の電源およびランプの状態を表示します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	電源状態	現在のシステム装置の電源状態を表示します。 OFF : 電源 OFF 状態です ON : 電源 ON 状態です OFF(電源 ON 抑止中): 電源障害が発生したため電源 ON できない状態です。
③	[電源 ON] ボタン	システム装置の電源を ON にします。
④	[強制電源 OFF] ボタン	システム装置の電源を強制的に OFF にします。 なお、OS のシャットダウンは実施されません。通常の電源 OFF 操作は OS 画面からのシャットダウン、または「JP1/ServerConductor」によるシャットダウンを行ってください。
⑤	[ハードリセット] ボタン	システム装置をハードウェアリセットします。 システム装置の電源が ON の状態で有効です。
⑥	[NMI] ボタン	NMI 割り込み信号を発行します。OS の設定によりダンプ処理が起動されます。 システム装置の電源が ON の状態で有効です。
⑦	[点灯] ボタン	識別ランプを点灯します。 ボタンをクリックすると、識別ランプが消灯状態で SERVICE ランプスイッチを押下した場合と同じ動作をします。
⑧	[消灯] ボタン	識別ランプを消灯します。 ボタンをクリックすると、識別ランプが点灯状態で SERVICE ランプスイッチを押下した場合と同じ動作をします。
⑨	LED 状態 *1	システム装置のランプの状態を表示します。 識別ランプ (LID) エラーランプ (ALT) Mode0 ランプ Mode1 ランプ

*1: 「LED 状態」に表示される各ランプとシステム装置のランプの対応は次のとおりです。

識別ランプ (LID) : SERVICE ランプスイッチ

エラーランプ (ALT) : ERROR ランプ

Mode0 ランプ : Mode0 ランプ (RS110 xM モデル) / MAINTENANCE ランプ左側のドットランプ (TS10 xM モデル)

Mode1 ランプ : Mode1 ランプ (RS110 xM モデル) / MAINTENANCE ランプ右側のドットランプ (TS10 xM モデル)

各ランプの詳細は、『ユーザーズガイド ~導入編~』「2.2 システム装置各部の名称と機能」をご参照ください。

(3) 「温度および電力蓄積情報」画面

システム装置のマネジメントモジュールに蓄積している温度と消費電力の情報を表示します。

#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	ソートの種類	蓄積情報の表示順序を設定します。 日付順：蓄積情報の「Date time」が一番新しい情報から順に最大 12 件まで表示します。 電力順：蓄積情報の「MAX」の値で「***W」が一番大きい情報から順に最大 12 件まで表示します。 温度順：蓄積情報の「MAX」の値で「**℃」が高い情報から順に最大 12 件まで表示します。
③	[実行] ボタン	「ソートの種類」で選択した順序に表示を変更します。
④	蓄積情報 *1	システム装置の入気温度および消費電力の情報を表示します。


*1: 約 2 時間ごとに記録され最大 2 年分の情報を蓄積することが可能です。

4.4.2 「サーバ設定」 タブ

「サーバ設定」タブでは、システム装置を管理するための機能の設定を行うことができます。

(1) 「言語設定」画面

Web コンソールの表示言語を設定します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	言語設定	英語 (English) : Web コンソールの表示言語を英語に設定します。 日本語 (Japanese) : Web コンソールの表示言語を日本語に設定します。
③	[リセット (Reset)] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
④	[設定変更 (Modify)] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「言語設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「言語設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「言語設定」画面に戻ります。

(2) 「資産管理情報」画面

システム装置の管理情報を設定することができます。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	サーバ名 *1	システム装置の名称を設定します。(半角英数字記号 63 文字) 本設定の内容は画面左上の「サーバ名 :」欄および、「サーバ運用」タブの「サーバ情報」画面に表示されます。
③	サーバ資産情報 *1	文章を登録することができます。(半角英数字記号 63 文字) システム装置の設置場所、管理者などの情報を記録するために使用できます。
④	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑤	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

*1: サーバ名の入力文字数は半角英数字記号 20 文字、サーバ資産情報の入力文字数は半角英数字 25 文字を推奨します。
合計 45 文字以上入力すると、タイトル部分に表示されるサーバ名、ユーザ名、前回ログイン時刻が正常に表示されなくなる場合があります。


[設定変更] ボタンをクリックすると、「資産管理情報 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「資産管理情報」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「資産管理情報」画面に戻ります。

(3) 「ネットワーク設定」画面

「Web コンソールによる初期設定」 - 「4.2.4 ネットワークの設定」 P.24 をご参照ください。

(4) 「サービス設定」画面

システム装置の提供するサービスについて、有効/無効、使用するポート番号を設定します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	Telnet (CLI) SSH (CLI)	Telnet および SSH で使用するポートの使用可否を設定します。 サポートしておりません。
③	リモート KVM	リモートコンソールアプリケーションの使用可否と、システム装置に接続する際に使用するポート番号を設定します。
④	HTTP HTTPS	Web コンソールで使用する HTTP ポートおよび HTTPS ポートの使用可否を設定します。
⑤	WS-MAN *1	WS-Manager で使用するポートの使用可否を設定します。
⑥	IPMI Over LAN *2	IPMI Over LAN 機能で使用するポートの使用可否を設定します。
⑦	SVP	SVP 機能で使用するポートの使用可否を設定します。
⑧	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑨	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

*1: 「HTTPS」の設定が「許可しない」の場合、「WS-MAN」は「許可する」に設定できません。

*2: IPMI Over LAN 機能は、一部のコマンドに制限して使用可能としています。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「サービス設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「サービス設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「サービス設定」画面に戻ります。



「サービス設定」の変更は、Web コンソールのみで実行できます。システム BIOS のセットアップメニューでは、変更および初期化はできません。


Web コンソールを使用する場合は、HTTP サービスと HTTPS サービスの両方を無効に設定しないでください。万一、HTTP サービスと HTTPS サービスの両方を無効に設定すると、Web コンソールに接続できなくなります。

(5) 「ユーザアカウント設定」画面

[Web コンソールによる初期設定] - 「4.2.1 ユーザアカウントの設定」P.17 をご参照ください。

(6) 「IPMI Over LAN 設定」画面

IPMI Over LAN 機能を設定する権限が付与されている、ユーザーアカウントの IPMI Over LAN 機能の認証タイプを設定します。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	IPMI Over LAN ユーザーアカウント情報の再読み込み
②	選択	IPMI Over LAN ユーザーアカウント選択用ラジオボタン
③	ユーザ ID	IPMI Over LAN ユーザーアカウントの ID
④	状態	IPMI Over LAN ユーザーアカウントの有効/無効を表示
⑤	ユーザ名	IPMI Over LAN ユーザーアカウント名称
⑥	特権レベル	IPMI Over LAN ユーザーアカウントに付与されている特権レベルを表示
⑦	[編集] ボタン	[IPMI Over LAN ユーザーアカウントの編集] 画面へ遷移します。ただし、ラジオボタンにチェックがついていない場合は遷移しません。
⑧	認証タイプ	各特権レベルの認証タイプを設定します。
⑨	[設定変更] ボタン	[認証タイプの編集 (確認)] 画面へ遷移します。

ユーザ ID1、2 は工場出荷時に設定されています。設定値は次のとおりです。

ユーザ ID	状態	ユーザ名	パスワード	特権レベル
1	有効	(空白)	(空白)	Administrator
2	有効	root	superuser	Administrator

ユーザ ID1、2 は状態の変更のみ可能です。

[編集] ボタンをクリックすると、「IPMI Over LAN ユーザアカウントの編集」画面が表示されます。



#	項目名	説明
①	ユーザ ID	ユーザ ID を表示
②	状態 *1	IPMI Over LAN ユーザアカウントの有効/無効を設定
③	ユーザ名 *2	IPMI Over LAN ユーザアカウント名称 (半角英数字最大 32 文字)
④	パスワード *2 *3 *4	パスワードの入力 (半角英数字最大 16 文字)
⑤	パスワード (確認) *2 *3 *4	パスワードの再入力
⑥	特権レベル *2	特権レベルを設定
⑦	[戻る] ボタン	編集した内容を無効とし、「IPMI Over LAN 設定」画面に戻ります。
⑧	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑨	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

*1: 無効に設定した場合、「IPMI Over LAN 機能の設定」画面の「ユーザ名」および「特権レベル」が「N/A」と表示されます。

*2: ユーザ ID1、2 は変更できません。

*3: ユーザ ID8、9、10 は、パスワードに空白を設定することはできません。

*4: 設定可能なパスワードは、IPMI1.5 と互換性のある 16byte password です。

「IPMI Over LAN ユーザアカウントの編集」の「設定変更」ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。




画面上の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「IPMI Over LAN ユーザーアカウントの編集」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると、内容を保存し「IPMI Over LAN 設定」画面に戻ります。



- IPMI Over LAN 機能の設定情報は、システム装置から電源コードを抜いても保持されます。
- 「メンテナンス」タブでバックアップおよびリストアを実施しても、IPMI Over LAN 機能の設定情報はバックアップ、リストアされません。障害などでマザーボードを交換した場合は、再度設定し直してください。

認証タイプを設定して [設定変更] ボタンをクリックすると、「認証タイプの編集 (確認)」画面が表示されます。



画面上の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「IPMI Over LAN 設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると、内容を保存し「IPMI Over LAN 設定」画面に戻ります。

(7) 「BMC 時刻設定」画面


「Web コンソールによる初期設定」 - 「4.2.3 BMC 時刻の設定」 P.23 をご参照ください。

(8) 「リモート KVM 設定」画面

「Web コンソールによる初期設定」 - 「4.2.2 リモートコンソールのマウスモードの設定」 P.22 をご参照ください。

(9) 「SSH サーバ設定」画面

SSH サーバのホストキーの表示および認証方式の設定を行うことができます。




#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	ホスト公開鍵の fingerprint	SSH サーバが使用しているホストキー（公開鍵）のフィンガープリントを表示します。
③	[SSH ホストキーの更新] ボタン	SSH サーバが使用しているホストキー（公開鍵）を更新します。ボタンをクリックしたあと、確認画面に遷移します。
④	SSH ユーザ認証方式	SSH サーバが使用するユーザ認証方式を選択します。
⑤	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑥	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

[SSH ホストキーの更新] ボタンをクリックすると、次画面が表示されます。



[戻る] ボタンをクリックするとキーを更新せずに「SSH サーバ設定」画面に戻ります。[確認] ボタンをクリックするとキーを更新して「SSH サーバ設定」画面に戻ります。

[設定変更] ボタンをクリックすると、次画面が表示されます。



[戻る] ボタンをクリックするとキーの認証方式を変更せずに「SSH サーバ設定」画面に戻ります。[確認] ボタンをクリックすると認証方式を変更して「SSH サーバ設定」画面に戻ります。

(10)「SSL サーバ設定」画面

SSL サーバ証明書の管理を行います。登録されているサーバ証明書の表示、自己署名サーバ証明書の作成、CSRの作成、サーバ証明書のインポートおよびサーバ証明書のダウンロードを行うことができます。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	サーバ証明書の情報	マネジメントインタフェースが使用するサーバの証明書情報を表示します。 バージョン : サーバ証明書のバージョンを表示します。 シリアル番号 : シリアル番号を表示します。 公開鍵アルゴリズム・鍵長 : 公開鍵アルゴリズム・鍵長の情報を表示します。 有効期間開始日 : 有効期間の開始日を表示します。 有効期間終了日 : 有効期間の終了日を表示します。 発行者 : 一般名 (CN) の情報を表示します。 発行対象 : 発行対象の情報を表示します。 SHA1 Fingerprint : SHA1 フィンガープリントの情報を表示します。
③	自己署名証明書の作成	自己署名サーバ証明書の作成に必要な情報を入力します。 入力項目は、公開鍵アルゴリズム・鍵長および次の項目となります。 国名 (C) : 大文字アルファベット 2 文字を入力できます。 州・県名 (ST)、都市・地域名 (L)、組織名 (O)、組織単位 (OU) : : 最大 60 文字の英数字、記号を入力できます。 一般名 (CN) : 1 ~ 60 文字の英数字、- (ハイフン)、. (ピリオド) を指定できます。 メールアドレス : 最大 60 文字の ASCII 文字列を入力できます。 DN 修飾子、姓、名 : 最大 60 文字の英数字、記号を入力できます。 イニシャル : 最大 30 文字の英数字、記号を入力できます。 一般名 (CN) 以外の項目は省略可能です。 州・県名 (ST)、都市・地域名 (L)、組織名 (O)、組織単位 (OU)、DN 修飾子、姓、名、イニシャルに使用できる記号は次のとおりです。 空白記号、' (アポストロフィ)、- (ハイフン)、, (カンマ)、= (イコール)、/ (スラッシュ)、() (括弧)、. (ピリオド)、: (コロン)、+ (プラス)、? (クエスチョン)
④	[リセット] ボタン	③にて編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑤	[自己署名証明書の作成] ボタン	③にて編集した内容を有効とし、自己署名サーバ証明書を作成します。ボタンを押すと確認画面に遷移します。
⑥	CSR の作成	CSR の作成に必要な情報を入力します。入力項目は、③の項目および以下となります。 形式 : ダウンロードする CSR の形式を設定します。「PEM 形式」または「DER 形式」を選択できます。 Unstructured Name : 最大 60 文字の英数字、記号を入力できます。 チャレンジパスワード : 最大 30 文字の英数字、記号を入力できます。 Unstructured Name およびチャレンジパスワードは省略可能です。これらの項目に使用できる記号は③に示したものと同一です。
⑦	[リセット] ボタン	⑥にて編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑧	[CSR の作成とダウンロード] ボタン	⑥にて編集した内容を有効とし、CSR を作成します。ボタンを押すと確認画面に遷移します。
⑨	サーバ証明書のインポート	インポートするサーバ証明書を指定します。 形式 : インポートしようとするサーバ証明書の形式を設定します。「PEM 形式」または「DER 形式」を選択できます。 インポートする証明書 : サーバ証明書のファイルを指定します。
⑩	[サーバ証明書のインポート] ボタン	⑨で指定したサーバ証明書のファイルをインポートします。ボタンを押すと確認画面に遷移します。
⑪	サーバ証明書のダウンロード	ダウンロードするサーバ証明書の形式を設定します。「PEM 形式」または「DER 形式」を選択することができます。
⑫	[サーバ証明書のダウンロード] ボタン	登録されているサーバ証明書を⑪で指定された形式でダウンロードします。

[自己署名証明書の作成] ボタンをクリックすると、次画面が表示されます。

[戻る] ボタンをクリックすると自己証明書をサーバに登録せずに「SSL サーバ設定」画面に戻ります。


[確認] ボタンをクリックすると自己証明書をサーバに登録して「SSL サーバ設定」画面に戻ります。

[CSR の作成とダウンロード] ボタンをクリックすると、次画面が表示されます。

[戻る] ボタンをクリックすると作成した CSR をダウンロードせずに「SSL サーバ設定」画面に戻ります。

[確認] ボタンをクリックすると作成した CSR をダウンロードして「SSL サーバ設定」画面に戻ります。

「インポートする証明書」の [参照] ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、サーバ証明書のファイルを選択し [開く] ボタンをクリックします。




サーバ証明書のファイルを選択したあとに [サーバ証明書のインポート] ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。



[戻る] ボタンをクリックするとサーバ証明書をインポートせずに「SSL サーバ設定」画面に戻ります。

[確認] ボタンをクリックするとサーバ証明書がインポートされます。

[サーバ証明書のダウンロード] ボタンをクリックすると、次画面が表示されますので、[保存ボタン] をクリックします。




次の画面が表示されますので、保存先を選択したあと「保存」ボタンをクリックします。



サーバ証明書が保存され「ダウンロードの完了」画面が表示されますので、「閉じる」ボタンをクリックします。

(11)「DNS クライアント設定」画面

DNS サーバの IP アドレスを設定し、DNS を使用して名前解決をさせることができます。
DNS サーバの IP アドレスは 3 つまで設定できます。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	DNS サーバ IP アドレス 1 ~ 3	DNS サーバの IP アドレスを入力します。 DNS サーバの IP アドレスは 3 つまで設定でき、上のものから順に使用されます。2 番目、3 番目の DNS サーバを設定しない場合、"0.0.0.0" を入力してください。 DNS を使用しない場合、3 つとも "0.0.0.0" に設定してください。
③	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
④	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「DNS クライアント設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「DNS クライアント設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「DNS クライアント設定」画面に戻ります。

(12)「LDAP 設定」画面


LDAP サーバを使用したユーザ認証の設定を行います。

#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	ユーザ認証方式	LDAP を使用したユーザ認証方式を設定します。 ユーザ認証に LDAP を使用しない： 設定されたユーザアカウントによるユーザ認証を行います。 ローカル、LDAP の順でユーザ認証を行う： 設定されているユーザアカウントによるユーザ認証を行い、ユーザ認証に失敗した場合、LDAP サーバ上のユーザアカウントによるユーザ認証を行います。
③	LDAP サーバ 1 ~ 3	LDAP サーバを IP アドレスまたは FQDN で指定します。(最大 127 文字)
④	接続先ポート番号	接続先ポート番号を 10 進数で指定します。(1 ~ 65535)
⑤	バインド DN	LDAP サーバへのバインド時に使用する DN を指定します。(最大 256 文字) 入力無しの場合は Anonymous バインドとなります。
⑥	バインドパスワード	LDAP サーバへのバインド時に使用するパスワードを指定します。(最大 32 文字) 入力無しの場合はパスワード無しとなります。
⑦	バインドパスワード (確認)	バインドパスワードの確認入力を行います。
⑧	ベース DN	ユーザ検索のベースとなる DN を指定します。(最大 256 文字)
⑨	ログイン ID を表す属性	ユーザエントリの属性の中でログイン ID として使用するものを指定します。(最大 64 文字)
⑩	ロールを表す属性	ユーザエントリの属性の中でロールを表す文字列が埋め込まれているものを指定します。(最大 64 文字)
⑪	グループのメンバを表す属性	グループエントリの属性の中でメンバとなるユーザを表すものを指定します。(最大 64 文字)
⑫	ログインを許可するグループの DN 1 ~ 5	ログインを許可するグループの DN を指定します。(最大 256 文字) すべての DN が入力無しの場合グループ認証を行いません。
⑬	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑭	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「LDAP 設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「LDAP 設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「LDAP 設定」画面に戻ります。

(13)「SNMP 設定」画面

SNMP サーバの設定を行います。



#	項目名	説明
①	[設定編集] ボタン	SNMP 設定の編集画面を表示します。
②	[更新] ボタン	SNMP 設定の表示を更新します。
③	SNMP エージェント機能	SNMP エージェントの有効 / 無効を表示します。
④	System Contact Name	システムアドミニストレータの接続情報を表示します。
⑤	System Location	システム装置のロケーションを表示します。
⑥	ポート番号	SNMP エージェントで使用するポート番号を表示します。
⑦	トラップレベル	通知する情報のレベルを表示します。
⑧	SNMP バージョン	SNMP エージェントの SNMP バージョンを表示します。
⑨	エンジン ID 作成文字列 *1	SNMP エージェントで使用するエンジン ID を作成するための文字列を表示します。
⑩	エンジン ID *1	「エンジン ID 作成文字列」から作成されたエンジン ID を表示します。
⑪	マネージャ 0、マネージャ 1、マネージャ 2、マネージャ 3	
	SNMP バージョン	SNMP マネージャの SNMP バージョンを表示します。
	IP アドレス・ホスト名	SNMP マネージャの IP アドレスを表示します。
	ポート番号	SNMP マネージャのトラップ通知先のポート番号を表示します。
	Community Name *2	SNMP マネージャのコミュニティ名を表示します。
	User Name *3	SNMP マネージャのユーザ名を表示します。
	アクセス種別 *3	SNMP マネージャのアクセスタイプを表示します。
	認証種別 *4	SNMP マネージャの認証タイプを表示します。
	認証パスワード *4	SNMP マネージャの認証パスワードを表示します。
	暗号化種別 *5	SNMP マネージャのための暗号化の種類を表示します。
	暗号化パスワード *5	SNMP マネージャのための暗号化パスワードを表示します。

#	項目名	説明
⑫	レビジョン	MIB (Management Information Base) ファイルのレビジョンを表示します。
⑬	[ダウンロード] ボタン	MIB ファイルのダウンロードを行います。
⑭	[送信] ボタン	SNMP のテストトラップ通知を行います。

- *1: 「エージェントの設定」の「SNMP のバージョン」が「v1/v2c/v3」に設定されている場合に表示されます。
- *2: 「マネージャの設定」の「SNMP のバージョン」が「v1/v2c」に設定されている場合に表示されます。
- *3: 「マネージャの設定」の「SNMP のバージョン」が「v3」に設定されている場合に表示されます。
- *4: 「マネージャの設定」の「SNMP バージョン」および「アクセス種別」が、それぞれ「v3」および「AuthPriv」または「AuthPriv」の場合に表示されます。
- *5: 「マネージャの設定」の「SNMP バージョン」および「アクセス種別」が、それぞれ「v3」および「AuthPriv」の場合に表示されます。

[設定編集] ボタンをクリックすると、SNMP 設定の編集画面が表示されます。

#	項目名	説明
①	SNMP エージェント機能	SNMP エージェントの有効 / 無効を設定します。
②	System Contact Name	システムアドミニストレータの接続情報を設定します。 (最大 60 文字の半角英数字)
③	System Location	システム装置のロケーションを設定します。 (最大 60 文字の半角英数字)
④	ポート番号	SNMP エージェントで使用するポート番号を設定します。 (1 ~ 65535)
⑤	トラップレベル	通知する情報のレベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Disable : すべてのレベルの通知を無効にします。 ・ Alert : アラートレベルの通知を有効にします。 ・ Information : 情報レベルの通知を有効にします。 ・ All : すべてのレベルの通知を有効にします。

#	項目名	説明
⑥	SNMP バージョン	SNMP エージェントの SNMP バージョンを設定します。 V1/v2c または v1/v2c/v3 を選択できます。
⑦	エンジン ID 作成文字列 *1	SNMP エージェントで使用するエンジン ID を作成するための文字列を設定します。(1 ~ 27 文字の英数字と記号)
⑧	マネージャ 0、マネージャ 1、マネージャ 2、マネージャ 3	
	SNMP バージョン	SNMP マネージャの SNMP バージョンを設定します。 V1/v2c または v3 を選択できます。
	IP アドレス・ホスト名	SNMP マネージャの IP アドレスを設定します。
	ポート番号	SNMP マネージャのトラップ通知先のポート番号を設定します。 (1 ~ 65535)
	Community Name *2	SNMP マネージャのコミュニティ名を設定します。 (最大 60 文字の半角英数字)
	User Name *3	SNMP マネージャのユーザ名を設定します。 (1 ~ 31 文字の英数字と記号)
	アクセス種別 *3	SNMP マネージャのアクセスタイプを設定します。 noAuthnoPriv、AuthnoPriv または AuthPriv を選択できます。
	認証種別 *4	SNMP マネージャの認証タイプを設定します。 MD5 または SHA を選択できます。
	認証パスワード *4	SNMP マネージャの認証パスワードを設定します。 (8 ~ 64 文字の英数字と記号)
	暗号化種別 *5	SNMP マネージャのための暗号化の種類を表示します。 DES または AES を選択できます。
	暗号化パスワード *5	SNMP マネージャのための暗号化パスワードを設定します。 (8 ~ 64 文字の英数字と記号)
⑨	[戻る] ボタン	編集した内容を無効とし、設定画面に戻ります。
⑩	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

*1: 「エージェントの設定」の「SNMP のバージョン」が「v1/v2c/v3」に設定されている場合に表示されます。

*2: 「マネージャの設定」の「SNMP のバージョン」が「v1/v2c」に設定されている場合に表示されます。

*3: 「マネージャの設定」の「SNMP のバージョン」が「v3」に設定されている場合に表示されます。

*4: 「マネージャの設定」の「SNMP バージョン」および「アクセス種別」が、それぞれ「v3」および「AuthnoPriv」または「AuthPriv」の場合に表示されます。

*5: 「マネージャの設定」の「SNMP バージョン」および「アクセス種別」が、それぞれ「v3」および「AuthPriv」の場合に表示されます。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「SNMP 設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「SNMP 設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「SNMP 設定」画面に戻ります。

(14)「SVP セットアップ」画面

SVP アラートの通報先を設定します。

SVP アラート通報先の IP アドレスは、4 つまで指定することができます。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	SVP アラートの通報先設定の表示を更新します。
②	通報先 1 ~ 4 名称 IP アドレス ポート番号	SVP アラートの通報先を設定します。 通報先の名称、IP アドレス、ポート番号を入力します。
③	[リセット] ボタン	「SVP アラート通報先設定」で編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
④	[設定変更] ボタン	「SVP アラート通報先設定」で編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。
⑤	SVP アラート通知	SVP アラート通知のレベルを設定します。 障害通知：注意、警告、障害レベルのアラートを通知します。 情報通知：インフォメーションレベルのアラートを通知します。 全通知：すべてのレベルのアラートを通知します。 なし：アラート通知しません。
⑥	[リセット] ボタン	「SVP アラート通知設定」で編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑦	[設定変更] ボタン	「SVP アラート通知設定」で編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。



制限


SVP アラートの通報先のポート番号と、HCSM アラートのアラートポート番号に同じ値を設定しないでください。「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager」が正しく動作しません。




補足

SVP アラートの通報先のポート番号は、通報先の設定に合わせて入力してください。「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager」の場合、ポート番号のデフォルト値は「20079」です。

SVP アラート通報先設定の「設定変更」ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。



SVP アラート通知設定の「設定変更」ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。




いずれの画面も「確認」ボタンをクリックすると編集した内容が保存され、「SVP セットアップ」画面に戻ります。編集内容を保存しない場合は「戻る」ボタンをクリックします。

(15)「省電力機能設定」画面

省電力機能の設定を行います。

省電力機能は、システムの最大消費電力を指定した電力以下に抑制する機能です。抑制可能な電力は、搭載されているプロセッサのタイプにより異なります。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	省電力機能設定の表示を更新します。
②	モード設定	省電力機能の有効・無効および、モードを設定します。 DCMI モード：DCMI コマンドにより電力制御を実行するモードです。 DCMI コマンドを使用する場合は、別途 DCMI コマンドに対応したソフトウェアが必要になります。 動的キャッピングモード：動的キャッピングを有効にします。 無効：動的キャッピングを無効にします。DCMI コマンドの使用も抑止します。
③	入気温度	システム装置の入気温度を表示します。
④	現在の電力	システム装置の現在の消費電力を表示します。
⑤	過去最大電力	「モード設定」または「消費電力上限設定値」を設定したあとの最大消費電力を表示します。
⑥	過去平均電力	「モード設定」または「消費電力上限設定値」を設定したあとの平均消費電力を表示します。
⑦	消費電力上限設定値	電力を抑制するための目標とする消費電力を設定します。
⑧	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑨	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「省電力機能設定 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「省電力機能設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「省電力機能設定」画面に戻ります。

▶「消費電力上限設定値」について

「消費電力上限設定値」を低い値に設定しすぎると、常にパワーキャッピングが働いた状態となり、CPUのパフォーマンスは常に低い状態になります。この状態では、実際の消費電力を「消費電力上限設定値」付近以下となるよう制御することはできません。

また、「消費電力上限設定値」をシステム装置の最大消費電力以上の値に設定した場合、パワーキャッピングは機能しません。

パワーキャッピングの機能を有効に利用するには、次の関係式が成り立つように「消費電力上限設定値」を設定する必要があります。

$$\begin{aligned} \text{システム装置の最大消費電力} &\geq \text{消費電力上限設定値} \geq \\ &\text{システム装置の最大消費電力} - \text{パワーキャッピングにより抑制可能な消費電力の最大値} \end{aligned}$$

- ◆ 消費電力上限設定値 \geq
 システム装置の最大消費電力 - パワーキャッピングにより抑制可能な消費電力の最大値
 この条件を満たせない場合、パワーキャッピングによる省電力機能は働きませんが、実際の消費電力が「消費電力上限設定値」を超えてしまう可能性があります。
 - ◆ システム装置の最大消費電力 \geq 消費電力上限設定値
 この条件を満たせない場合、実際の消費電力が「消費電力上限設定値」を超えることはありませんが、省電力の効果はありません。
- システム装置の最大消費電力

システム装置の最大消費電力は、見積り段階では機器仕様に記載された最大消費電力を参考にしてください。ただし、システム装置の消費電力は、温度条件など動作させる環境や実行するプログラムによって左右されます。きめ細かい調整のために、システム装置の最大消費電力は実際に使用する環境でテスト運用を行い確認されることを推奨します。

システム装置の最大消費電力は、「省電力機能設定」画面の「モード設定」を「無効」にし、システム装置に最大の負荷をかけて連続運転した間に表示される「過去最大電力」の値によって確認できます。温度条件によってファンの回転数が上昇しシステムの消費電力が増える場合もありますので、実運用時に近い温度条件で確認する必要があります。

■ パワーキャッピングにより抑制可能な消費電力の最大値

消費電力の抑制の程度は、システム装置のモデルや搭載している CPU の種類、実行するプログラムの負荷条件によって異なります。

抑制可能な消費電力の最大値の目安は次のとおりです。

CPU	動作周波数	抑制可能な消費電力の最大値（目安）*1
Xeon プロセッサー E3-1280v3	3.60 GHz	70 W
Xeon プロセッサー E3-1270v3	3.50 GHz	70 W
Xeon プロセッサー E3-1220v3	3.10 GHz	70 W

*1 抑制可能な消費電力は測定結果に基づいた値です。
 抑制可能な消費電力には、CPUの消費電力が低減されることによって周辺回路の消費電力が低減される効果を含みます。

(16) 「Hitachi Compute Systems Manager 設定」画面

Hitachi Compute Systems Manager (HCSM) の設定を行います。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	管理サーバ数	接続可能な HCSM の数を表示します。
③	管理サーバ情報 1、管理サーバ情報 2、管理サーバ情報 3、管理サーバ情報 4	
	登録番号	管理サーバの登録番号を表示します。
	サーバ名	管理サーバのサーバ名を設定します。
	IP アドレス	管理サーバの IP アドレスを設定します。
	アラートポート番号	HCSM アラートに使用するポート番号を設定します。
	アラート通知ポリシー	HCSM アラート通知のレベルを設定します。 ・通知せず：アラートを通知しません。 ・障害のみ：障害レベルのアラートを通知します。 ・警告と障害：警告、障害レベルのアラートを通知します。 ・情報と警告と障害：情報、警告、障害レベルのアラートを通知します。
	アラートリトライ間隔 (秒)	HCSM アラートのリトライ間隔を設定します。 設定可能範囲は 60 ~ 240 秒です。
	アラート再送接続時間 (分)	HCSM アラートの再送接続時間を設定します。 設定可能範囲は 4 ~ 15 分です。
	接続状態	管理サーバの接続状態を表示します。
④	[リセット] ボタン	編集した内容を無効とし、編集前の状態に戻します。
⑤	[設定変更] ボタン	編集した内容を有効とし、確認画面に遷移します。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「Hitachi Compute Systems Manager 設定」の確認画面が表示されます。

表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると編集した内容を保存せずに「Hitachi Compute Systems Manager 設定」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると編集した内容を保存して「Hitachi Compute Systems Manager 設定」画面に戻ります。



- 問題が発生時など、Web コンソールから HCSM との接続を強制的に切断したい場合には、IP アドレスを「0.0.0.0」に設定することにより強制切断することができます。ただし、強制切断する管理サーバのその他の設定項目もすべて削除されます。
- HCSM アラートのアラートポート番号と SVP アラートの通報先のポート番号に同じ値を設定しないでください。「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager」が正しく動作しません。



- 管理サーバ情報の設定は、対象となる管理サーバの「接続状態」が「未接続」となっているときに行ってください。
- HCSM アラートのアラートポート番号は、通報先の設定に合わせて入力してください。HCSM のアラートポート番号のデフォルト値は「22611」です。
- VMware vSphere ESXi ではシステム BIOS の時刻を UTC と判断して動作しますが、システム装置は運用上ローカルタイム（現地時間）で管理します。このため、VMware vSphere ESXi のインストール後に vSphere クライアントを使用して時刻の設定を行うと、現地時間と UTC の差分だけずれた時間がシステム BIOS の時刻に設定されます。この時間は、システム BIOS のセットアップメニューで確認してください。HCSM に通知されるアラートの発生時刻や Web コンソール上で表示される時刻は、システム BIOS の時刻で表示され、VMware vSphere ESXi の設定時刻からずれた時刻となります。
- HCSM の詳細は、『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド』をご参照ください。

4.4.3 「メンテナンス」タブ

「メンテナンス」タブでは、ファームウェアの更新、ファームウェアで管理しているデータのバックアップ、リストアおよび BMC の再起動を行います。


(1) 「BMC ファームウェア管理」画面

BMC ファームウェアの情報表示および更新を行います。



#	項目名	説明
①	[更新] ボタン	情報の表示を更新します。
②	Base F/W	ベースファームウェアのバージョンを表示します。
③	SDR バージョン	SDR のバージョンを表示します。
④	Bank F/W	ファームウェアのバージョンを表示します。
⑤	リモートコンソール F/W	リモートコンソール機能のバージョンを表示します。
⑥	論理 SVP	論理 SVP 機能のバージョンを表示します。
⑦	BMC F/W イメージファイル	アップロードする BMC ファームウェアイメージファイルを指定します。
⑧	[BMC ファームウェア更新] ボタン	指定したイメージファイルをアップロードします。アップロードには数分かかります。アップロード後、確認画面に切り替わります。

BMC F/W イメージファイルを指定したあと [BMC ファームウェア更新] ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。



#	項目名	説明
①	Base F/W Bank F/W リモートコンソール F/W 論理 SVP	アップロードしたイメージファイルに含まれる BMC ファームウェアの情報を表示します。
②	[戻る] ボタン	アップロードしたイメージファイルを破棄し、元の画面に戻ります。
③	[確認] ボタン	アップロードしたイメージファイルを書き込みます。 書き込みには数分かかります。書き込み終了後、BMC が再起動されます。

[確認] ボタンをクリックすると BMC F/W イメージファイルの書き込みが行われます。



BMC F/W イメージファイルの書き込み中は、他の操作はしないでください。
また、システム BIOS の起動中やセットアップメニューの操作中は、BMC F/W イメージファイルの書き込みをしないでください。
イメージファイルが正常に書き込めなくなる場合があります。



BMC F/W イメージファイルの書き込み中は、「HCSM」、「JP1/ServerConductor」、BIOS などの通信や、Web コンソール、リモートコンソールなどの BMC の機能が停止します。
このため、イメージファイルの書き込みは、システム装置をシャットダウンした状態で実行することをお勧めします。

書き込みが完了すると BMC が再起動されるため、Web コンソールからログアウトされ、システム装置との接続が切断されます。



BMC が再起動されると、システム装置の SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほどの間点滅します。システム装置の AC 供給を遮断する場合は、SERVICE ランプスイッチの点滅が終了してから行ってください。

補足

- BMC を再起動すると、「HCSM」、「JP1/ServerConductor」、BIOS などとの通信や、Web コンソール、リモートコンソールなどの BMC の機能が停止します。BMC 再起動中（30 秒～90 秒）は、これらの通信や機能が使えません。
BMC と通信を行うプログラムによっては、BMC の再起動時サービスが停止することによって、エラーメッセージを表示するなど問題が発生する可能性があります。
また、システム BIOS の起動中やセットアップメニューの操作中に BMC を再起動しないでください。BMC と BIOS 間の通信ができない状態となって、システム異常が発生することがあります。BMC を再起動する場合は、システム装置をシャットダウンした状態で実行することをお勧めします。
- システム装置がサポートしていない BMC F/W イメージファイルを指定した場合、イメージファイルの書き込みは行われません。


(2) 「サーバ管理設定のバックアップ」画面

システム装置の管理のために使用する設定のバックアップを行います。

Web コンソールの設定を変更した場合は忘れずにバックアップを行ってください。




BMC F/W イメージ、SDRなどを更新した場合、ファームウェアの設定情報のバックアップを実施し、以降は新しく取得したバックアップファイルをご使用ください。




#	項目名	説明
①	[バックアップデータの作成とダウンロード] ボタン	バックアップデータファイルを作成し、ダウンロードします。

[バックアップデータの作成とダウンロード] ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、[保存] ボタンをクリックします。



次の画面が表示されますので、保存先を選択したあと [保存] ボタンをクリックします。



バックアップデータが保存され、「ダウンロードの完了」画面が表示されますので、[閉じる] ボタンをクリックします。


(3) 「サーバ管理設定のリストア」画面

「サーバ管理設定のバックアップ」画面でダウンロードしたバックアップデータファイルを使用して設定を復元します。

復元後、BMC は自動的に再起動されます。




- IPMI Over LAN 機能の設定情報および、BMC ネットワークの IP アドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスク設定情報は、バックアップおよびリストアされません。障害などでマザーボードを交換した場合は、これらを設定しなおしてください。
- Web コンソールでバックアップしたファームウェア設定情報を、ほかのシステム装置へリストアしないでください。
システム装置固有のモデル名、製造番号、ハードウェア構成などの情報がほかの装置へ書き込まれ、正常に動作しないおそれがあります。
バックアップ時のファイル名には、システム装置のモデル名、製造番号が含まれますので、ファイル名を確認して、バックアップを実施した装置へリストアしてください。




#	項目名	説明
①	バックアップデータファイル	「サーバ管理設定のバックアップ」画面でダウンロードしたバックアップデータファイルを指定します。
②	「サーバ管理設定のリストア」ボタン	指定したバックアップデータファイルをアップロードし、確認画面に遷移します。

[参照] ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、サーバ管理設定のバックアップデータファイルを選択し「開く」ボタンをクリックします。



バックアップデータファイルを選択したあとに [サーバ管理設定のリストア] ボタンをクリックすると、次の確認画面が表示されます。



#	項目名	説明
①	バックアップデータファイル	アップロードしたバックアップデータファイルのファイル名を表示します。
②	[戻る] ボタン	アップロードしたバックアップデータファイルを破棄し、元の画面に戻ります。
③	[確認] ボタン	アップロードしたバックアップデータファイルを用いて設定を復元します。設定を復元したあとで BMC が再起動されます。

選択したファイルが正しいことを確認して [確認] ボタンをクリックすると、設定の復元が開始されます。



サーバ管理設定のリストア中は、「HCSM」、「JP1/ServerConductor」、BIOS などとの通信や、Web コンソール、リモートコンソールなどの BMC の機能が停止します。このため、サーバ管理設定のリストアは、システム装置をシャットダウンした状態で実行することをお勧めします。

設定の復元が行われ、BMC が再起動されるため、Web コンソールからログアウトされ、システム装置との接続が切断されます。



BMC が再起動されると、システム装置の SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほどの間点滅します。システム装置の AC 供給を遮断する場合は、SERVICE ランプスイッチの点滅が終了してから行ってください。

…
補足

BMC を再起動すると、「HCSM」、「JP1/Server Conductor」、BIOS などとの通信や、Web コンソール、リモートコンソールなどの BMC の機能は停止します。BMC 再起動中 (30 秒～90 秒) は、これらの通信や機能が使えません。

BMC と通信を行うプログラムによっては、BMC の再起動時サービスが停止することによって、エラーメッセージを表示するなど問題が発生する可能性があります。

また、システム BIOS の起動中やセットアップメニューの操作中に BMC を再起動しないでください。BMC と BIOS 間の通信ができない状態となって、システム異常が発生することがあります。


BMC を再起動する場合は、システム装置をシャットダウンした状態で実行することをお勧めします。

(4) 「BMC 再起動」画面

BMC を再起動します。

…
補足

通常は BMC を再起動する必要はありません。BMC に異常が発生した場合のみ実行してください。



#	項目名	説明
①	[BMC 再起動] ボタン	BMC を再起動します。

[設定変更] ボタンをクリックすると、「BMC 再起動 (確認)」画面が表示されます。表示された画面の [戻る] ボタンをクリックすると BMC を再起動せずに「BMC 再起動」画面に戻り、[確認] ボタンをクリックすると BMC の再起動を実行します。

BMC の再起動のため、Web コンソールからログアウトされ、システム装置との接続が切断されます。



BMC が再起動されると、システム装置の SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほどの間点滅します。システム装置の AC 供給を遮断する場合は、SERVICE ランプスイッチの点滅が終了してから行ってください。

...

補足

BMC を再起動すると、「HCSM」、「JP1/Server Conductor」、BIOS などの通信や、Web コンソール、リモートコンソールなどの BMC の機能は停止します。BMC 再起動中 (30 秒～90 秒) は、これらの通信や機能が使えません。

BMC と通信を行うプログラムによっては、BMC の再起動時サービスが停止することによって、エラーメッセージを表示するなど問題が発生する可能性があります。


また、システム BIOS の起動中やセットアップメニューの操作中に BMC を再起動しないでください。BMC と BIOS 間の通信ができない状態となって、システム異常が発生することがあります。

BMC を再起動する場合は、システム装置をシャットダウンした状態で実行することをお勧めします。

4.4.4 「ログ」 タブ

「ログ」タブでは、BMC が採取したログをダウンロードすることができます。

(1) 「ログのダウンロード」画面



#	項目名	説明
①	[ログのダウンロード] ボタン	BMC が採取したログをダウンロードします。

…
補足

本ログは、ハードウェアの障害調査時に使用します。通常の運用では、ログを採取する必要はありません。
 なお、障害が発生した場合、原因調査のために Web コンソールを使用しログの採取をお願いする場合があります。

5

BMC ネットワーク設定の注意事項

この章では、BMC のネットワーク設定方法と設定値および設定上の注意事項について説明します。

5.1 BMC ネットワーク設定方法の種類と設定値.....	66
5.2 SVP エミュレート機能を使用する場合の BMC ネットワーク設定について	69

5.1 BMC ネットワーク設定方法の種類と設定値

ここでは、BMC ネットワーク設定方法の種類と設定値について説明します。

5.1.1 BMC ネットワーク設定方法の種類

リモートマネジメント機能をご使用になる場合の BMC ネットワークの設定方法は、次の 4 種類があります。

- SVP エミュレート機能を使用する場合の BMC ネットワーク設定
(「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」の「SVP PCI 設定ユティリティ」による設定)
- システム BIOS のセットアップメニューによる BMC ネットワーク設定
- Web コンソールによる BMC ネットワーク設定
(初期のネットワーク設定により BMC ネットワークに接続し、クライアントから設定)

リモートマネジメント機能の主な設定項目と、設定を行うためのツールの関係を次の表に示します。(太枠は、その機能を設定する推奨ツールであることを示します。)

特に、BMC ネットワーク設定には複数の方法がありますが、ほかの設定項目と同じ方法で設定されることをお勧めします。

○：設定可能 ×：使用禁止 -：機能なし

機能	主な設定項目	設定可能な方法 (ツール)		
		SVP PCI 設定 ユティリティ	Web コンソール	システム BIOS セットアップ
SVP エミュレート *1 (JP1/ServerConductor/ Advanced Agent 環境下で 使用)	BMC ネットワーク設定	○ *2	× *2	○ *2
	SVP アラート接続先設定	○	○	-
	SVP アラート通知レベル	○	○	-
	障害監視の詳細設定	○	-	-
SVP エミュレート *1 (VMware などの環境下で 使用)	BMC ネットワーク設定	-	○	○
	SVP アラート接続先設定	-	○	-
	SVP アラート通知レベル	-	○	-
	障害監視の詳細設定	-	-	-
Web コンソール	BMC ネットワーク設定	○	○	○
	接続先アドレス制限	-	○	-
	ユーザアカウント設定	-	○	-
リモートコンソール	BMC ネットワーク設定	○	○	○
	マウスモードの設定	-	○	-
	接続先アドレス制限	-	○	-
	ユーザアカウント設定	-	○	-
IPMI Over LAN	BMC ネットワーク設定	○	○	○
	接続先アドレス制限	-	○	-

機能	主な設定項目	設定可能な方法（ツール）		
		SVP PCI 設定 ユティリティ	Web コンソール	システム BIOS セットアップ
ネットワーク接続 不可時の設定回復	BMC ネットワーク設定	○	－	○
	接続先アドレス制限	－	－	○
	ユーザアカウント設定	－	－	○

*1: SVP エミュレート機能とは、「リモート電源制御」、「電源制御スケジュール」、「リモート障害監視」など、BMC のファームウェアでエミュレートすることによりサポートしている機能を示します。

*2: 「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」から SVP エミュレート機能を使用する場合は、Web コンソール、リモートコンソールオプションなど、ほかの機能の使用有無とは無関係に、「SVP PCI 設定ユティリティ」を使って BMC のネットワーク設定を行ってください。
Web コンソールから BMC のネットワーク設定を行った場合は、「SVP PCI 設定ユティリティ」を使用してネットワークを設定し直してください。

5.1.2 BMC ネットワークの設定値

BMC ネットワークの設定値（IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）は、ご使用のネットワーク環境に合わせて、適切に設定してください。

各設定項目について、指定可能な値は次のとおりです。なお、各設定ツールの IP アドレスは、IPv4 の IP アドレスの十進数で表記しております。

■ IP アドレス

「1.0.0.0」～「223.255.255.255」のうち、次のアドレスを除いた値を設定することができます。

- ホスト部を二進数で表記したときすべて“1”となるアドレス（ブロードキャストアドレスと重複します）
- ホスト部を二進数で表記したときすべて“0”となるアドレス（ネットワークアドレスと重複します）
- 127.0.0.0～127.255.255.255 の範囲のアドレス

なお、同一ネットワーク内に Windows のシステムが存在する場合、「xxx.xxx.xxx.255」のように下位 8bit の二進数表記がすべて“1”になるアドレスは使用しないでください。

たとえば、IP アドレスが「192.168.0.0」でサブネットマスクが「255.255.252.0」の場合、ブロードキャストアドレスが「192.168.3.255」となるため使用できません。同様にアドレス「xxx.xxx.0.255」、「xxx.xxx.1.255」、「xxx.xxx.2.255」も使用しないでください。

■ サブネットマスク

「255.0.0.0」～「255.255.255.255」のうち、二進数で表記したときにマスクするビットが連続している値を設定することができます。

たとえば、255.255.255.64（二進数表記：1111 1111 1111 1111 1111 1111 0100 0000）は、マスクするビットが連続していませんので設定できません。

また、指定されたホスト部（サブネット内）に設定可能な IP アドレスが 2 個以上存在しないような値は設定できません。

たとえば、255.255.255.254（二進数表記：1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110）は、ホスト部（サブネット内）に IP アドレスとして設定可能な値が存在しないので設定できません。（ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスで 2 つ使用されるため、ホストを指定する IP アドレスが割り当てできません。）

■ デフォルトゲートウェイ

IP アドレスとサブネットマスクから定義されるネットワーク（サブネット）に存在するアドレスで、かつ、IP アドレスとして設定可能な値を設定することができます。

たとえば、次の組み合わせは設定できません。

- ◆ IP アドレスとサブネットマスクから定義されるネットワーク（サブネット）に存在しないアドレス

IP アドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	<u>192.168.10.20</u>

※サブネット内で設定可能なアドレスは 192.168.0.1 ～ 192.168.0.254 であるため。

- ◆ IP アドレスとして設定できないアドレス

IP アドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	<u>192.168.0.255</u>

※192.168.0.255 はブロードキャストアドレスであるため。

また、同様に 192.168.0.0 はネットワークアドレスとなるため、設定できません。

なお、各設定ツール側では、上記以外の値を指定した場合に必ずしも設定可否を判断するとは限りません。したがって誤った値を指定した場合、設定ツールとしては正常に受け付け処理がされますが、BMC 側に設定しようとしたときに初めて異常と判断され、正常に設定されないことがあります。

BMC のネットワーク設定後に正しく動作しない場合は、設定したツールでネットワークの設定を再確認し、正しい値に設定し直してください。

5.2 SVP エミュレート機能を使用する場合の BMC ネットワーク設定について

ここでは、SVPエミュレート機能を使用する場合のBMCネットワークの設定について説明します。

5.2.1 SVP PCI 設定ユーティリティについて


「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」および「JP1/ServerConductor/Blade Server Manager」により、「リモート電源制御」、「電源制御スケジュール」、「リモート障害監視」の機能をご使用になる場合には、「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」の「SVP PCI 設定ユーティリティ」から、BMC ネットワークの設定を行ってください。

Web コンソールから BMC ネットワークの設定を行った場合でも、「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」の「SVP PCI 設定ユーティリティ」による設定が必要となります。

ただし、VMware による運用など「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」をご使用にならない場合は、システム BIOS のセットアップメニューおよび Web コンソールを使って BMC ネットワークの設定を行う必要があります。

「SVP PCI 設定ユーティリティ」から設定を行う場合、次の制限があります。

- デフォルトゲートウェイの設定を、IP アドレスとサブネットマスクにより定義されるネットワークセグメント（サブネット）外のアドレスにした場合、次のようなメッセージを表示して「SVP PCI 設定ユーティリティ」が異常終了することがあります。



この場合「SVP PCI 設定ユーティリティ」を再起動し、正しいネットワークに設定し直してください。

- サブネットマスクに“255.0.255.0”や“255.255.255.64”のような、マスクするビットが不連続となる値を設定した場合、「SVP PCI 設定ユーティリティ」の画面では正しく設定されたように表示されますが、実際には BMC に設定が反映されません。

この場合「SVP PCI 設定ユーティリティ」を再起動し、正しいネットワークに設定し直してください。

- BMCのネットワーク設定を変更した場合(Web コンソールでBMCのネットワーク設定を変更した場合を含む)には、「JP1/ServerConductor/Advanced Agent」の「環境設定ユーティリティ」を起動してサービスを再起動するか、システム装置を再起動する必要があります。



付録

付録 A SMASH 概要	72
付録 B MIB	99

付録 A SMASH 概要

ここでは、SMASH の概要と使用方法について説明します。

付録 A.1 SMASH とは

SMASH は DMTF によって定められた、サーバを管理するための標準規格です。

□ SMASH で何ができるか

SMASH によりシステム装置の電源オフ・オンなどの操作や FRU 情報の取得などが行えます。本装置では SMASH-CLP と WS-Management を両方ともサポートしています。

SMASH-CLP と WS-Management の詳細は DMTF の Web サイトをご参照ください。

<http://dmf.org/>

□ 操作

HA8000 シリーズでは SMASH により次の操作が可能です。

■ SMASH 操作一覧

No.	操作
1	システム装置の操作（システム装置の状態の取得、電源オフ・オン、再起動）
2	プロセッサの状態の取得
3	メモリーの状態の取得
4	電源の状態の取得
5	ファンの状態の取得
6	センサー情報の取得
7	FRU 情報の取得
8	ブートデバイスの変更
9	アカウント情報の取得
10	BMC の再起動

□ プロファイル

SMASH では CIM プロファイルとして定義されたプロファイルを利用して操作を行います。HA8000 では次の表の CIM プロファイルをサポートします。CIM プロファイルの詳細に関しては DMTF の Web サイトを参照してください。

<http://dmtf.org/standards/profiles>

■ サポート CIM プロファイル

DSP#	プロファイル	組織	バージョン
DSP1004	Base Server	DMTF	1.0.0 以降
DSP1006	SMASH Collections	DMTF	1.0.0 以降
DSP1007	SM CLP Admin Domain	DMTF	1.0.0 以降
DSP1009	Sensors	DMTF	1.0.0 以降
DSP1011	Physical Asset	DMTF	1.0.0 以降
DSP1012	Boot Control	DMTF	1.0.0 以降
DSP1013	Fan	DMTF	1.0.0 以降
DSP1015	Power Supply	DMTF	1.0.0 以降
DSP1018	Service Processor	DMTF	1.0.0 以降
DSP1022	CPU	DMTF	1.0.0 以降
DSP1026	System Memory	DMTF	1.0.0 以降
DSP1033	Profile Registration	DMTF	1.0.0 以降
DSP1034	Simple Identity Management	DMTF	1.0.0 以降

付録 A.2 SMASH のセットアップ

ここでは SMASH を使用するためのセットアップについて説明します。

□ ユーザアカウントの設定

システム装置をリモート操作するためのユーザアカウントを設定します。

SMASH を使用するユーザアカウントに、「Login」および「SMASH CLP」のロールを付与してください。設定の詳細については、[\[4.2.1 ユーザアカウントの設定\] P.17](#) をご参照ください。

□ SMASH のポートの有効化

ユーザアカウントの設定後、SMASH で使用するポートを有効化します。

「サービス設定」画面にある「WS-MAN」の設定を「許可する」に変更してください。設定の詳細については「[\(4\) 「サービス設定」画面](#) P.34 をご参照ください。



WS-Management および SMASH-CLP のデフォルトのポート番号は下記の通りです。

- SMASH (WS-Management) : 5986
- SMASH (CLP) : 23 (Telnet 経由の場合) または 22 (SSH 経由の場合)

□ サーバ証明書のインポート

WS-Management を使用する場合、事前にクライアント PC 側に SSL サーバ証明書をインポートする必要があります。

インポートの詳細については「[\(10\) 「SSL サーバ設定」画面](#) P.40 をご参照ください。



BMC から直接デジタル証明書をダウンロードする場合、「https:// (BMC のネットワークアドレス)」を指定し Web コンソールにログインしてから行います。
例えば https://192.168.0.1/ のようになります。

付録 A.3 SMASH-CLP

ここでは SMASH-CLP の使いかたについて説明します。


□ SMASH-CLP の接続

SMASH-CLP (コマンドラインプロトコル) は、ターミナルソフトウェア上で Telnet または SSH を介して利用します。

SMASH-CLP への接続手順は次のとおりです。


- 1 ターミナルソフトウェアで、SMASH-CLP で使用する Telnet または SSH を介してシステム装置に接続します。
- 2 Telnet または SSH で接続後、ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力し SMASH-CLP に接続します。

接続が成功すると次の画面が表示されます。



ユーザアカウントに「SMASH-CLP」ロールを設定していないと、ターミナルソフトウェアは正しく SMASH-CLP を実行できません。

また、ユーザアカウントに「Administrator」ロールと「SMASH-CLP」ロールを同時に設定している場合、または「Service Settings」ロールと「SMASH-CLP」ロールを同時に設定している場合は、次の選択メニューが表示されます。



```

Telnet 192.168.0.35
login: user02
password:
[Console Menu]
1) CLI
2) SMASH-CLP
0) Exit
Enter No.:

```

□ SMASH-CLP の利用

SMASH-CLP では <target> に対しての操作は <verb> を利用します。SMASH-CLP のコマンドラインで次のように入力します。

```
<verb> [<options>] [<target>] [<properties>]
```

<verb> と <options> については表「Verb / Options」をご参照ください。

<target> については表「Targets」をご参照ください。

<verb> の詳細は次のように help で確認することができます。

```
help <verb>
```

<実行例>

```

->help show
Description:
  The show command is used to display information about Managed
  Elements. It can be used to view information about a single Managed
  Element, a tree of Managed Elements, or Managed Elements matching
  a property value filter.
Syntax:
  show [{options}] [{target}] [{properties}] [{propertyname}==
  {propertyvalue}]
Options:
-a, all
  The all option instructs the Command Processor to select all values
  :
  :

```

ターゲットのプロパティを表示する場合は次のとおりです。

```

cd <target>
show -display properties

```

<実行例>

```

-> cd /admin1/system1
-> show -display properties
Command Status: COMMAND COMPLETED
ufip=/admin1/system1
Properties:
HealthState=5
RequestedState=0
EnabledState=2
ElementName=IPMI BMC DeviceID. 32
  CreationClassName=CIM_ComputerSystem
  Name=IPMI BMC DeviceID. 32
  Dedicated={0}
  OperationalStatus={2}
  OtherIdentifyingInfo={HITACHI::GQxT20xM-xxxxxxx:
                        323aaaaaaaaaaaaaaaa0xxxxxxx}
  IdentifyingDescriptions={CIM:Model:SerialNumber}

```

■ Verb / Options

Verb	Options	説明
cd	-default, -examine, -help, -output, -version	ターゲットを変更します。
show	-all, -default, -display, -examine, -help, -level, -output, -version	ターゲットのプロパティと verb を表示します。
exit	-help, -output, -version	SMASH-CLP を終了します。
help	-examine, -help, -output, -version	ターゲットのヘルプを表示します。
version	-examine, -help, -output, -version	ターゲットのバージョンを表示します。
set	-examine, -help, -output, -version	ターゲットのプロパティを設定します。
start	-examine, -force, -help, -output, -version	ターゲットの開始を要求します。
stop	-examine, -force, -help, -output, -state, -version, -wait	ターゲットの停止を要求します。
reset	-examine, -help, -output, -version	ターゲットの再起動を要求します。

■ Targets

Target	オブジェクト	操作
/admin1/system1	システム装置	システム装置の状態を表示する。システム装置の電源オフ・オン、再起動の操作を行う。
/admin1/hdwr1/mainchassis1	システム装置	FRU 情報を表示する。
/admin1/system1/cpu<N> /admin1/hdwr1/mainchassis1/card1/chip<N> /admin1/system1/capabilities1/cpucap<N>	プロセッサ	CPU の状態を表示する。
/admin1/system1/memory1 /admin1/hdwr1/mainchassis1/card1/pmem<N>	メモリー	メモリーの状態を表示する。
/admin1/system1/pwrsupply<N>	電源	電源の状態を表示する。
/admin1/system1/fan<N>	ファン	ファンの状態を表示する。

Target	オブジェクト	操作
/admin1/system1/sensors1/sensor<N> /admin1/system1/sensors1/currentsensor<N> /admin1/system1/sensors1/tachsensor<N> /admin1/system1/sensors1/tempsensor<N> /admin1/system1/sensors1/voltsensor<N>	センサー	センサーの状態を表示する。
/admin1/system1/sp1	BMC	BMC の状態を表示する。BMC を再起動する。
/admin1/system1/settings1/bootcfgsetting1/ bootsrcsetting<N>	ブートデバイス	ブートデバイスを変更する。
/admin1/system1/sp1/account<N>	アカウント	アカウント情報を表示する。

付録 A.4 WS-Management

ここでは WS-Management の使いかたについて説明します。

□ WS-Management の接続

WS-Management のプロトコルが利用可能なソフトウェアとして、本システム装置では WinRM (Windows リモート管理) の使用を前提としています。



WinRM を含む Windows management framework をマイクロソフト社の Web サイトからダウンロードできます。

□ WinRM の利用

WinRM がインストールされているクライアント PC のコマンドプロンプトまたは Windows パワーシェル上で、次のコマンドを入力することにより表「OPERATION」のコマンドが実行できます。

```
winrm <OPERATION> <RESOURCE_URI> [-SWITCH:VALUE] [@{KEY=VALUE}]
```

実行可能な WinRM のコマンドは、表「OPERATION」、「RESOURCE_URI」 「-SWITCH:VALUE」をご参照ください。

また WinRM の詳細については WinRM のヘルプをご参照ください。

■ OPERATION

OPERATION	内容
g(et)	情報を取得する
s(et)	情報を設定する
c(reate)	新しいインスタンスを作成する
d(elete)	インスタンスを削除する
e(umerate)	すべてのインスタンスを列挙する
i(nvoke)	リソースを管理するためのメソッドを呼び出す
id(entify)	WS-Management がシステム装置と接続されているか識別する

■ RESOURCE_URI

RESOURCE_URI	内容
cimv2/CIM_ComputerSystem	システム装置の電源オフ・オン、再起動、BMC の再起動
cimv2/CIM_Processor	CPU の状態の表示
cimv2/CIM_Chip	
cimv2/CIM_ProcessorCapabilities	
cimv2/CIM_Memory	
cimv2/CIM_PhysicalMemory	メモリーの状態の表示
cimv2/CIM_PowerSupply	電源の状態の表示
cimv2/CIM_Fan	ファンの状態の表示
cimv2/CIM_Sensor	センサー情報の表示
cimv2/CIM_NumericSensor	
cimv2/CIM_Chassis	FRU 情報の表示
cimv2/CIM_BootConfigSetting	ブートデバイスの変更
cimv2/CIM_Account	アカウント情報の表示

■ -SWITCH:VALUE

-SWITCH	VALUE	内容
-r(emote)	[TRANSPORT]	HTTPS の URI スキームが設定されている
	HOST	DNS 名, NetBIOS 名, IP アドレスを設定する
	[PORT]	ポートの設定。HTTPS は 5986 がデフォルト
	[PREFIX]	デフォルトで wsman が設定されている
-u(sername)	USERNAME	システム装置に接続するユーザ名を指定
-p(assword)	PASSWORD	システム装置に接続するパスワードを指定
-a(uthentication)	VALUE	システム装置に接続する認証方法を指定 <ul style="list-style-type: none"> ■ None ■ Basic ■ Digest ■ Negotiate
-encoding	VALUE	システム装置に接続するエンコードを指定
-file	VALUE	s(et), c(reate), i(nvoke) オペレーションで使用する XML ファイルを指定する

以下は WinRM を使用した例です。この例ではユーザ名 "user02"、パスワード "pass02" で作成されたアカウントを使用します。BMC の IP アドレスは "192.168.0.1" です。

WinRM を用いてセンサーの値を確認する場合は次のとおりになります。

```
C:\>winrm e cimv2/CIM_Sensor -r:https://192.168.0.1:5986/wsman -u:user02 -p:pass02 -a:basic -encoding:utf-8
```

<実行例>

```
C:¥>winrm e cimv2/CIM_Sensor -r:https://192.168.0.1:5986/wsman -u:user02 -p:pass02 -a:basic -
encoding:utf-8
CIM_NumericSensor
  Accuracy = null
  Availability = null
  BaseUnits = 2
  Caption = Temperature(206.0.32)
  CommunicationStatus = null
  CreationClassName = CIM_NumericSensor
  CurrentReading = 2800
  CurrentState = Normal
  Description = HDD PLT2 TEMP1(206.0.32):Temperature for Drive Backplane 3
  DetailedStatus = null
  DeviceID = 1.206.0.32.1.99
  ElementName = HDD PLT2 TEMP1(206.0.32)
  EnabledDefault = null
  EnabledState = 1
  EnabledThresholds = 3, 1, 2, 0
  ErrorCleared = null
  ErrorDescription = null
  HealthState = 5
  Hysteresis = null
  InstallDate = null
  IsLinear = TRUE
  LastErrorCode = null
  LocationIndicator = null
  LowerThresholdCritical = 0
  LowerThresholdFatal = null
  LowerThresholdNonCritical = 300
  MaxQuiesceTime = null
  MaxReadable = 12700
  MinReadable = 12800
  Name = null
  NominalReading = 4500
  NormalMax = null
  NormalMin = null
  OperatingStatus = null
  :
  :
```



もし Envelope が長すぎるというエラーメッセージが表示された場合は、次のコマンドを実行してエラーを回避してください。

```
C:¥>winrm s winrm/config @{MaxEnvelopeSizekb="4096"}
```

付録 A.5 SMASH の操作

ここでは SMASH の操作について説明します。

□ システム装置の情報の取得

SMASH を用いてシステム装置の情報を取得することができます。

たとえばシリアル番号の情報を取得する場合には CIM_ComputerSystem クラスのインスタンスから OtherIdentifyingInfo プロパティを抽出します。

◆ WS-Management

WS-Management を用いてシステム装置の情報を取得する場合には CIM_ComputerSystem クラスのインスタンスから宣言されたプロパティの情報を利用します。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドを入力します。

```
cd /admin1/system1
show
```

◆ プロパティ

- システム装置の CIM_ComputerSystem クラスプロパティ

プロパティ	内容
EnabledState	電源の状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (Enabled) : 電源オン ■ 3 (Disabled) : 電源オフ
HealthState	システム装置の状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 (OK) : 正常 ■ 10 (Degraded/Warning) : 警告 ■ 25 (Critical error) : 障害
OperationalStatus	システム装置の稼動状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (OK) : 正常 ■ 3 (Degraded) : 警告 ■ 6 (Error) : 障害
IdentifyingDescriptions	システム装置の識別文字列
OtherIdentifyingInfo	その他のシステム装置の識別文字列

□ システム装置の電源オフ・オン、再起動

システム装置の電源オフ・オン、再起動を行うことができます。



SMASH は OS のシャットダウンを行うことはできません。

◆ WS-Management

- 1 CIM_ComputerSystem クラスのインスタンスで 0(Not dedicated) の宣言を探します。
- 2 RequestedState パラメータを指定して RequestStateChange() メソッドを実行します。
 - ◆ RequestedState パラメータ

RequestedState パラメータ	操作
2 (Enabled)	電源オン
3 (Disabled)	電源オフ
11 (Reset)	再起動

◆ SMASH-CLP

次のコマンドでシステム装置の電源オン・オフ、再起動を実行できます。

■ 電源オン

```
start /admin1/system1
```

■ 電源オフ

```
stop /admin1/system1
```

■ 再起動

```
reset /admin1/system1
```

□ CPU 状態の取得

CPU の状態を取得できます。

◆ WS-Management

CIM_Processor クラスのインスタンスから CPU の状態を取得できます。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドで CPU の状態を取得できます。

```
cd /admin1/system1/cpu<N>
show
```

◆ プロパティ

- CIM_Processor クラスプロパティ

プロパティ	内容
ElementName	プロセッサ名 "Unknown" の場合プロセッサは搭載されていません。
HealthState	プロセッサの状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 (OK) : 正常 ■ 10 (Degraded/Warning) : 警告 ■ 25 (Critical error) : 障害
OperationalStatus	プロセッサの稼動状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (OK) : 正常 ■ 3 (Degraded) : 警告 ■ 6 (Error) : 障害

□ メモリー状態の取得

メモリーの状態を取得できます。

◆ WS-Management

CIM_PhysicalMemory クラスのインスタンスからメモリーの状態を取得できます。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドでメモリーの状態を取得できます。

```
cd /admin1/hdwr1/mainchassis1/card1/pmem<N>
show
```

◆ プロパティ

- CIM_PhysicalMemory クラスプロパティ

プロパティ	内容
Capacity	メモリー容量 0の場合はメモリーが搭載されていません。
HealthState	メモリーの状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 (OK) : 正常 ■ 10 (Degraded/Warning) : 警告 ■ 25 (Critical error) : 障害
OperationalStatus	メモリーの稼働状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (OK) : 正常 ■ 3 (Degraded) : 警告 ■ 6 (Error) : 障害

□ 電源状態の取得

電源の状態を取得できます。

◆ WS-Management

CIM_PowerSupply クラスのインスタンスから電源の状態を取得できます。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドで電源の状態を取得できます。

```
cd /admin1/system1/pwrsupply<N>
show
```

◆ プロパティ

- CIM_PowerSupply クラスプロパティ

プロパティ	内容
HealthState	電源の状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 (OK) : 正常 ■ 10 (Degraded/Warning) : 警告 ■ 25 (Critical error) : 障害
OperationalStatus	電源の稼動状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (OK) : 正常 ■ 3 (Degraded) : 警告 ■ 6 (Error) : 障害

□ ファン状態の取得

ファンの状態を取得できます。

◆ WS-Management

CIM_Fan クラスのインスタンスからファンの状態を取得できます。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドでファンの状態を取得できます。

```
cd /admin1/system1/fan<N>
show
```

◆ プロパティ

- CIM_Fan クラスプロパティ

プロパティ	内容
HealthState	ファンの状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 (OK) : 正常 ■ 10 (Degraded/Warning) : 警告 ■ 25 (Critical error) : 障害
OperationalStatus	ファンの稼動状態 <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 (OK) : 正常 ■ 3 (Degraded) : 警告 ■ 6 (Error) : 障害

□ ファン回転数の取得

ファンの回転数を取得できます。

◆ WS-Management

次の手順で情報を取得します。

- 1 CIM_Fan クラスのインスタンスを探します。
- 2 インスタンスの DeviceID プロパティから <SensorNumber> を抽出します。
- 3 <SensorNumber> に合致するインスタンスを CIM_NumericSensor クラスから見つけます。
- 4 インスタンスの CurrentReading プロパティからファンの回転数を確認します。

CIM_Fan クラスの DeviceID プロパティは次のとおりです。

```
<EntityID> ":" <EntityInstance> ":" <SensorNumber> ":Fan"
```

<SensorNumber> は 2 番目と 3 番目のコロン (":") の間にあります。

CIM_NumericSensor クラスの DeviceID プロパティは次のとおりです。

```
<1 or 2>. <SensorNumber>. <OwnerLUN>. <Owner ID>. <Event/Reading Type Code>. <Sensor Specific Offset or 99>
```

<SensorNumber> は 1 番目と 2 番目のピリオド (".") の間にあります。

◆ SMASH-CLP

ファンの回転数は、 /admin1/system1/sensors1/tachsensorn<N> ターゲットの "FAN" で開始する ElementName プロパティにあります。

□ FRU 情報の取得

FRU 情報を取得できます。

◆ WS-Management

CIM_Chassis クラスのインスタンスから FRU 情報を取得できます。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドで FRU 情報を取得できます。

```
cd /admin1/hdwr1/mainchassis1  
show
```

◆ プロパティ

- CIM_Chassis クラスプロパティ

プロパティ	内容
Manufacturer	システム装置のマニュファクチャ名
Model	システム装置のモデル名
PartNumber	システム装置のパーツ番号
SerialNumber	システム装置のシリアル番号

□ ブートデバイスの変更

次回のブート時に有効となるブートデバイスの変更ができます。

◆ WS-Management

次の手順でブートデバイスを変更します。

- 1 StructuredBootString プロパティを含んだ CIM_BootSourceSetting クラスのインスタンスを探します。
- 2 CIM_BootConfigSetting クラスのインスタンスを見つけ、ChangeBootOrder() メソッドを実行します。
CIM_BootSourceSetting クラスのインスタンスでは上記のパラメータを指定してください。

WinRM を使う場合は次のコマンドを実行します。

```
C:¥>winrm i ChangeBootOrder cimv2/CIM_BootConfigSetting?InstanceID=CIM:bcsl -r:https://192.168.0.1:5968/wsman -a:basic -u:userA -p:pass01 -encoding:utf-8 -file:input-ChangeBootOrder.xml
```

input-ChangeBootOrder.xml の内容は次のとおりです。

```
<n1:ChangeBootOrder_INPUT
xmlns:n1="http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_BootConfigSetting"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:wsmn="http://schemas.dmtf.org/wbem/wsmn/1/wsmn.xsd">
  <n1:Source>
    <wsa:ReferenceParameters>
      <wsmn:ResourceURI>http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_BootSourceSetting</wsmn:ResourceURI>
    </wsa:ReferenceParameters>
    <wsman:SelectorSet>
      <wsman:Selector Name="InstanceID">BootSource</wsman:Selector>
    </wsman:SelectorSet>
  </n1:Source>
</n1:ChangeBootOrder_INPUT>
```

ファイル内の BootSource の部分を CIM_BootSourceSetting インスタンスの InstanceID プロパティの値に置き換えます。

◆ SMASH-CLP

次の手順でブートデバイスを変更します。

- 1 StructuredBootString プロパティからブートデバイスとして設定したい bootsrcsetting<N> を、/admin1/system1/settings1/bootcfgsetting1 以下から見つけます。
- 2 次のコマンドを実行します。

```
cd /admin1/system1/settings1/bootcfgsetting1
set bootorder="/admin1/system1/settings1/bootcfgsetting1/bootsrcsetting<N>"
```

StructuredBootString プロパティとブートデバイスの関係は次の表のとおりです。

■ StructuredBootString プロパティ

StructuredBootString プロパティ	ブートデバイス
HITACHI:None:1	ブートデバイスの指定をキャンセルします
CIM:Network:1	PXE ブート
CIM:Hard-Disk:1	ハードディスク
CIM:CD/DVD:1	CD/DVD ROM

□ BMC の再起動

BMC の再起動を行うことができます。



現在の SMASH の接続は直ちに切断されます。

◆ WS-Management

次の手順で BMC を再起動します。

- 1 CIM_ComputerSystem クラス内のインスタンスで 28 (Management Controller) の宣言を探します。
- 2 11 (Reset) の RequestedState のパラメータを指定して RequestStateChange() メソッドを実行します。

◆ SMASH-CLP

次のコマンドで BMC の再起動を行います。

```
reset /admin1/system1/sp1
```

付録 A.6 CIM クラス、プロパティ、メソッド

ここではサポートする主な CIM クラス、プロパティ、メソッドについて説明します。

□ CIM クラス、プロパティ、メソッドのリスト

■ サポートプロファイル、クラス

No.	プロファイル	クラス	エレメント名
1	Base Server	CIM_ComputerSystem	Name
2			CreationClassName
3			EnabledState
4			RequestedState
5			OperationalStatus
6			HealthState
7			ElementName
8			Dedicated
9			IdentifyingDescriptions
10			OtherIdentifyingInfo
11			RequestStateChange()
12		CIM_ComputerSystemPackage	Dependent
13			Antecedent
14		CIM_ElementCapabilities	ManagedElement
15			Capabilities
16		CIM_EnabledLogicalElementCapabilities	RequestedStatesSupported
17		CIM_PhysicalPackage	Tag
18			CreationClassName
19			PackageType
20			ChassisPackageType
21			Manufacturer
22			Model
23			SerialNumber
24			PartNumber
25			VendorCompatibilityStrings
26			ElementName
27		CIM_Registered Profile	RegisteredName
28			RegisteredVersion
29			RegisteredOrganization
30	SMASH Collection	CIM_ConcreteCollection	InstanceID
31			ElementName
32		CIM_MemberOfCollection	Collection
33			Member
34		CIM_OwningCollectionElement	OwningElement
35			OwnedElement

No.	プロファイル	クラス	エレメント名
36	SMASH Collection	CIM_Registered Profile	RegisteredName
37			RegisteredVersion
38			RegisteredOrganization
39	SM CLP Admin Domain	CIM_AdminDomain	Name
40		CIM_ConcreteCollection	InstanceID
41			ElementName
42		CIM_MemberOfCollection	Collection
43			Member
44		CIM_OwningCollectionElement	OwningElement
45			OwnedElement
46		CIM_Registered Profile	RegisteredName
47			RegisteredVersion
48			RegisteredOrganization
49		CIM_SystemComponent	GroupComponent
50			PartComponent
51	Sensors	CIM_Sensor	SystemCreationClassName
52			SystemName
53			CreationClassName
54			DeviceID
55			SensorType
56			PossibleStates
57			CurrentStates
58			ElementName
59			OtherSensorTypeDescription
60			EnabledState
61			RequestedState
62			OperationalStatus
63			HealthState
64			SystemCreationClassName
65			CIM_NumericSensor
66		SystemName	
67		CreationClassName	
68		DeviceID	
69		BaseUnits	
70		UnitModifier	
71		RateUnits	
72		CurrentReading	
73		LowerThresholdNonCritical	
74		UpperThresholdNonCritical	
75		LowerThresholdCritical	
76		UpperThresholdCritical	
77		LowerThresholdFatal	
78		UpperThresholdFatal	
79		SupportedThresholds	
80		SettableThresholds	

No.	プロファイル	クラス	エレメント名	
81	Sensors	CIM_NumericSensor	SensorType	
82			PossibleStates	
83			CurrentStates	
84			ElementName	
85			OtherSensorTypeDescription	
86			EnabledState	
87			RequestedState	
88			OperationalStatus	
89			HealthState	
90		CIM_SystemDevice	GroupComponent	
91			PartComponent	
92		CIM_AssociatedSensor	Antecedent	
93			Dependent	
94		CIM_Registered Profile	RegisteredName	
95			RegisteredVersion	
96			RegisteredOrganization	
97		Physical Asset	CIM_Chassis	Tag
98				CreationClassName
99	PackageType			
100	ChassisPackageType			
101	Manufacturer			
102	Model			
103	SerialNumber			
104	PartNumber			
105	VendorCompatibilityStrings			
106	ElementName			
107	CIM_ComputerSystemPackage			PlatformGUID
108	CIM_Container			GroupComponent
109				PartComponent
110	CIM_PhysicalMemory		Tag	
111			CreationClassName	
112			FormFactor	
113			MemoryType	
114			Speed	
115			Capacity	
116			BankLabel	
117			ElementName	
118			HealthState	
119		OperationalStatus		
120	CIM_PhysicalAssetCapabilities	InstanceID		
121		ElementName		
122		FRUInfoSupported		

No.	プロファイル	クラス	エレメント名	
123	Physical Asset	CIM_PhysicalPackage	Tag	
124			CreationClassName	
125			PackageType	
126			ChassisPackageType	
127			Manufacturer	
128			Model	
129			SerialNumber	
130			PartNumber	
131			VendorCompatibilityStrings	
132			ElementName	
133			CIM_Realizes	Antecedent
134				Dependent
135			CIM_Registered Profile	RegisteredName
136				RegisteredVersion
137	RegisteredOrganization			
138	Boot Control	CIM_Registered Profile	RegisteredName	
139			RegisteredVersion	
140			RegisteredOrganization	
141		CIM_BootService	CreationClassName	
142			Name	
143			SystemCreationClassName	
144			SystemName	
145		ElementName		
146		CIM_BootConfigSetting	InstanceID	
147			ElementName	
148			ChangeBootOrder()	
149		CIM_BootSourceSetting	InstanceID	
150			ElementName	
151			BootString	
152			BIOSBootString	
153			StructuredBootString	
154		FailThroughSupported		
155		CIM_ElementCapabilities	ManagedElement	
156			Capabilities	
157		CIM_ElementSettingData		
158		CIM_HostedService	Antecedent	
159			Dependent	
160		CIM_OrderedComponent	GroupComponent	
161			PartComponent	
162			AssignedSequence	
163		CIM_ServiceAffectsElement	AffectingElement	
164			AffectedElement	
165			ElementEffects	

No.	プロファイル	クラス	エレメント名	
166	Fan	CIM_Fan	SystemCreationClassName	
167			SystemName	
168			CreationClassName	
169			DeviceID	
170			OperationalStatus	
171			HealthState	
172			VariableSpeed	
173			DesiredSpeed	
174			ActiveCooling	
175			EnabledState	
176			RequestedState	
177			ElementName	
178			CIM_NumericSensor	SensorType
179				BaseUnits
180				RateUnits
181			CIM_Registered Profile	RegisteredName
182				RegisteredVersion
183				RegisteredOrganization
184	CIM_Sensor	SensorType		
185	CIM_SystemDevice	GroupComponent		
186		PartComponent		
187	Power Supply	CIM_PowerSupply	SystemCreationClassName	
188			SystemName	
189			CreationClassName	
190			DeviceID	
191			TotalOutputPower	
192			ElementName	
193			OperationalStatus	
194			HealthState	
195			EnabledState	
196			RequestedState	
197			CIM_Registered Profile	RegisteredName
198				RegisteredVersion
199				RegisteredOrganization
200			CIM_SystemDevice	GroupComponent
201				PartComponent
202	Service Processor	CIM_ComputerSystem	Dedicated	
203			Name	
204			CreationClassName	
205			OtherIdentifyingInfo	
206			IdentifyingDescriptions	
207			EnabledState	
208			RequestedState	
209			OperationalStatus	
210			HealthState	

No.	プロファイル	クラス	エレメント名
211	Service Processor	CIM_ComputerSystem	ElementName
212			RequestStateChange()
213		CIM_ElementCapabilities	ManagedElement
214			Capabilities
215		CIM_EnabledLogicalElementCapabilities	RequestedStatesSupported
216		CIM_Registered Profile	RegisteredName
217			RegisteredVersion
218			RegisteredOrganization
219	Profile Registration	CIM_Registered Profile	InstanceID
220			RegisteredOrganization
221			RegisteredName
222			RegisteredVersion
223			AdvertiseTypes
224		CIM_ElementConformsTo Profile	ConformantStandard
225			ManagedElement
226		CIM_Referenced Profile	Antecedent
227			Dependent
228	Simple Identity Management	CIM_Account	SystemCreationClassName
229			SystemName
230			CreationClassName
231			Name
232			UserID
233			UserPassword
234			OrganizationName
235			ElementName
236			RequestedState
237			EnabledState
238		CIM_AccountManagementService	SystemCreationClassName
239			CreationClassName
240			SystemName
241			Name
242			RequestedState
243			EnabledState
244		ElementName	
245		CIM_AccountOnSystem	GroupComponent
246			PartComponent
247		CIM_AssignedIdentity	IdentityInfo
248			ManagedElement
249		CIM_ElementCapabilities (CIM_AccountManagementService)	ManagedElement
250			Capabilities
251		CIM_HostedService	Antecedent
252			Dependent
253		CIM_Identity	InstanceID
254			ElementName

No.	プロファイル	クラス	エレメント名	
255	Simple Identity Management	CIM_RegisteredProfile	RegisteredName	
256			RegisteredVersion	
257			RegisteredOrganization	
258		CIM_ServiceAffectsElement	AffectingElement	
259			AffectedElement	
260			ElementAffects	
261	CPU	CIM_Processor	CPUStatus	
262			CreationClassName	
263			CurrentClockSpeed	
264			DeviceID	
265			ElementName	
266			EnabledState	
267			ExternalBusClockSpeed	
268			Family	
269			HealthState	
270			MaxClockSpeed	
271			OperationalStatus	
272			RequestedState	
273			SystemCreationClassName	
274			SystemName	
275			CIM_ProcessorCapabilities	InstanceID
276				NumberOfHardwareThread
277		NumberOfProcessorCores		
278		System Memory	CIM_Memory	Access
279				BlockSize
280	ConsumableBlocks			
281	CreationClassName			
282	DeviceID			
283	ElementName			
284	EnabledState			
285	HealthState			
286	NumberOfBlocks			
287	OperationalStatus			
288	RequestdState			
289	SystemCreationClassName			
290	SystemName			
291	Volatile			

付録 A.7 トラブルシューティング

ここでは SMASH のトラブルシューティングについて説明します。

問題点とその対処方法は次のとおりです。

No.	問題点	対処方法
1	BMC と接続できない	Web コンソールで以下を確認してください。 1 BMC の IP アドレス、ポートは設定されているか。 2 IPMI/SMASH のユーザアカウントは設定されているか。 3 トランスポートプロトコル (HTTPS または SSH) が使われているか。 4 クライアント PC で IP アドレスが許可されているか。
2	次のようなメッセージが CLP 実行時に表示される。 "show /admin1/hdwr1/mainchassis1"	エラーメッセージは下記です。 cmdstat status :2 status_tag :COMMAND PROCESSING FAILED error :246 error_tag :INVALID TARGET このエラーメッセージは資産管理情報がアスキー文字以外を含んでいることを意味します。 HA8000 シリーズで設定可能は資産管理情報はアスキー文字のみです。Web コンソールで資産管理情報がアスキー文字となるように再設定してください。

付録 B MIB

ここでは、MIB (Management Information Base : 管理情報ベース) の概要について説明します。MIB とは、ネットワーク機器の情報を SNMP で効率的に管理するための仮想データベースです。



使用する SNMP 管理ソフトウェアによっては、機能の一部が正常に動作しない場合があります。

付録 B.1 MIB の記述形式

ここでは、MIB の記述形式について説明します。

□ MIB 構造概要

MIB 構造の概要は次のとおりです。

root	iso (1)	org (3)	dod (6)	internet (1)	mgmt (2)	mib-2 (1)	system (1)
							interface (2)
							at (3)
							ip (4)
							icmp (5)
							tcp (6)
							udp (7)
							snmp (11)
				private (4)	enterprises (1)	hitachi (116)	systemExMib (5)
						compute (52)	computeRack (2)
							chassis (1)
							component (2)
							alertTrap (10)
							alertTrapCommon (0)
							hcsn (2)
				snmpV2 (6)	snmpModules (3)		

□ MIB の記述形式

本マニュアルにおける MIB の記述形式を説明します。

◆ オブジェクト識別子

MIB のオブジェクト識別子の名称を示します。

◆ OID

MIB のオブジェクト識別子に対応する OID を示します。

◆ SYNTAX

プライベート MIB で使用している SYNTAX の意味を次の表に示します。

No.	SYNTAX	SYNTAX の説明
1	Not-Accessible	アクセス不可
2	Display String	0 個以上 255 文字以下の文字列
3	INTEGER	-2147483648 ~ 2147483647 の範囲の整数値
4	Integer32	-2147483648 ~ 2147483647 の範囲の整数値
5	OBJECT IDENTIFIER	オブジェクト識別子

◆ アクセス

- RO： MIB アクセスが read-only であることを示します。
- RW： MIB アクセスが read-write であることを示します。
- NA： MIB アクセスが not-accessible であることを示します。

付録 B.2 標準 MIB

ここでは、標準 MIB のサポート項目について説明します

標準 MIB は、次の表で示す 9 グループをサポートしています。

■ system グループに関する項目および説明

No.	オブジェクト識別子	OID	説明
1	system	.1.3.6.1.2.1.1 *1	装置情報
2	Interfaces	.1.3.6.1.2.1.2	インタフェース情報
3	at	.1.3.6.1.2.1.3	ARP 情報
4	ip	.1.3.6.1.2.1.4	IP 情報
5	icmp	.1.3.6.1.2.1.5	ICMP 情報
6	tcp	.1.3.6.1.2.1.6	TCP 情報
7	udp	.1.3.6.1.2.1.7	UDP 情報
8	snmp	.1.3.6.1.2.1.11	SNMP 情報
9	snmpModules	.1.3.6.1.6.3	SNMPv3 情報

*1: .1.3.6.1.2.1.1.8 と .1.3.6.1.2.1.1.9 は含まれません。

…
補足

- SNMP 規格におけるアクセスが RW のオブジェクトは、本製品では RO となります。
- オブジェクト内容は、RFC1213、RFC1285、RFC1398 の規定に従っています。
オブジェクト内容の詳細は、SNMP マネージャのマニュアルや Web サイトなどをご参照ください。

付録 B.3 プライベート MIB

ここでは、プライベート MIB の項目について説明します。

□ SNMP トラップでの通知内容

SNMP トラップでの通知内容は次の表のとおりです。

■ SNMP トラップでの通知内容

項目	内容
通知内容	第 1 変数バインディング
	アラートの送信時刻
	第 2 変数バインディング
	アラートが発生したシャーシの ID
	第 3 変数バインディング
	アラートのレベル
	第 4 変数バインディング
	アラートの ID
	第 5 変数バインディング
	アラートのメッセージ
	第 6 変数バインディング *1
	アラートが発生した部位
	第 7 変数バインディング
	アラートが発生したモジュールの種別
	第 8 変数バインディング
	アラートが発生したモジュールの位置
	第 9 変数バインディング
	アラートが発生したモジュールの名称
	第 10 変数バインディング
	アラートが発生したモジュールの製造番号
	第 11 変数バインディング
	アラートのイベントコード

*1: HCSM アラートには含まれません。

□ SNMP トラップのイベント内容

SNMP トラップのイベント内容は次の表のとおりです。

■ SNMP トラップのイベント内容

SNMP トラップイベント名	OID	内容
hcsmAlertTrapMonitoring Error	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.1.1	モニタリングで障害レベルのアラートが発生
hcsmAlertTrapMonitoring Warning	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.1.2	モニタリングで警告レベルのアラートが発生
hcsmAlertTrapMonitoring 情報	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.1.3	モニタリングで情報レベルのアラートが発生
hcsmAlertTrapEventError	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.2.1	障害レベルのアラートイベントが発生
hcsmAlertTrapEventWarning	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.2.2	警告レベルのアラートイベントが発生
hcsmAlertTrapEvent 情報	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.2.3	情報レベルのアラートイベントが発生
hcsmAlertTrapStatus ChangeError	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.3.1	障害レベルの状態変更アラートが発生
hcsmAlertTrapStatus ChangeWarning	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.3.2	警告レベルの状態変更アラートが発生
hcsmAlertTrapStatus Change 情報	1.3.6.1.4.1.116.5.52.10.2.1.3.3	情報レベルの状態変更アラートが発生

◆ サポートグループ

プライベート MIB でサポートしているグループは次の表のとおりです。

■ システム情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5	systemExMib	Not-Accessible	NA	—	システム内部の情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52	compute	Not-Accessible	NA	—	システム装置に関する情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2	computeRack	Not-Accessible	NA	—	システム装置に関する情報

■ サーバシャーシ基本情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1	chassis(1)	Not-Accessible	NA	—	シャーシに関する情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1	chassisBasicInfo(1)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.1	chassisInfoType(1)	INTEGER	RO	Rackmount(1)/Blade(2)/Tower(3)/unknown(4)	シャーシ基本情報：シャーシ種別
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.2	chassisInfoProductName(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.3	chassisInfoModel(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.4	chassisInfoSerialNum(4)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：シリアル番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.5	chassisInfoProductVersion(5)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.6	chassisInfoProductManufacturer(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.7	chassisInfoChassisID(7)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：シャーシ ID
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.8	chassisInfoBoardProductName(8)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：名称 (BoardProductName など)
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.9	chassisInfoBoardSerialNum(9)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：製造番号 (BoardSerialNo など)
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.10	chassisInfoBoardManufacturer(10)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：製造者情報 (BoareManufacture など)
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.11	chassisInfoUUID(11)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：UUID
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.12	chassisInfoLogicalPartitionSupport(12)	INTEGER	RO	not-support(1)/support(2)/unknown(3)	シャーシ基本情報：HVM サポート / 未サポート

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.13	chassisInfo RemoteKVM Support(13)	INTEGER	RO	not-support(1)/support(2)/unknown(3)	シャーシ基本情報：リモート KVM サポート / 未サポート
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20	chassisInfo Spec(20)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.1	chassisSpec Input CurrentType(1)	INTEGER	RO	ac(1)/dc(2)/unknown(3)	シャーシ基本情報：仕様：入力電流種別
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.2	chassisSpec RateVoltage(2)	Integer32	RO	0.1 V	シャーシ基本情報：仕様：定格電圧
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.3	chassisSpec TempUpperLimit (3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	シャーシ基本情報：仕様：上限温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.4	chassisSpec TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	シャーシ基本情報：仕様：下限温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.5	chassisSpec Consumption Current(5)	Integer32	RO	0.1 A	シャーシ基本情報：仕様：消費電流（現構成）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.6	chassisSpec Power Consumption(6)	Integer32	RO	0.1 kW	シャーシ基本情報：仕様：消費電力（現構成）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.7	chassisSpec Consumption CurrentMax Config(7)	Integer32	RO	0.1 A	シャーシ基本情報：仕様：消費電流（最大構成）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.8	chassisSpec Power Consumption MaxConfig(8)	Integer32	RO	0.1 kW	シャーシ基本情報：仕様：消費電力（最大構成）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.9	chassisSpec MaxAir Volume(9)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	シャーシ基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.10	chassisSpec Height(10)	Integer32	RO	U	シャーシ基本情報：仕様：高さ（U 数）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.11	chassisSpec TotalMass(11)	Integer32	RO	0.1 kg	シャーシ基本情報：仕様：質量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.1.20.12	chassisSpec Size(12)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ基本情報：仕様：サイズ（H×W×D）

■ サーバシャーシ収容情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2	chassisCapacity (2)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ収容
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.1	chassisCapacity CPU Socket(1)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：CPU ソケット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.2	chassisCapacity DIMMSlot(2)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：DIMM スロット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.3	chassisCapacity PCISlot(3)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：PCI スロット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.4	chassisCapacity LOM(4)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：オンボード LAN ポート数

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.5	chassisCapacityFan(5)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.6	chassisCapacityHDDSlot(6)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：HDD モジュールスロット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.7	chassisCapacityMediaDriveSlot(7)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：メディアドライブスロット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.8	chassisCapacityFanModuleSlot(8)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：FAN モジュールスロット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.9	chassisCapacityPowerSupplySlot(9)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：電源モジュールスロット数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.10	chassisCapacityVoltageSensor(10)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：電圧センサ数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.11	chassisCapacityTempSensor(11)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：温度センサ数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.2.12	chassisCapacityPhysicalPartition(12)	Integer32	RO	—	シャーシ収容：最大物理パーティション数

■ サーバシャーシ設定情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3	chassisSettings(3)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ構成設定
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.1	chassisSettingsBelongPartitionNum(1)	Integer32	RO	—	シャーシ構成設定：所属パーティション番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.2	chassisSettingsDetailHVMLicence(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ構成設定：HVM ライセンス詳細
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.3	chassisSettingsManagementPortIPAddress(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ構成設定：管理ポート IP アドレス
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.4	chassisSettingsPowerCapping(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/PCAP(2)/DCMI(3)/unknown(4)	シャーシ構成設定：パワーキャッピング
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.5	chassisSettingsAddMAC(5)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ構成設定：addMAC
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.6	chassisSettingsAddWWN(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ構成設定：addWWN
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.7	chassisSettingsRackInfo(7)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ構成設定：搭載される Rack 情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.3.8	chassisSettingsAssetTag(8)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ構成設定：資産情報

■ サーバシャーシ状態情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4	chassisState(4)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.1	chassisStatePower(1)	INTEGER	RO	Poweroff(1)/standby(2)/PowerOn(3)/unknown(4)/Power-on-executing(5)/Power-off-executing(6)	シャーシ状態：電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.2	chassisStateHealth(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ状態：稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.3	chassisStateCurrentVoltage(3)	Integer32	RO	0.1 V	シャーシ状態：入力電圧
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.4	chassisStateConsumptionCurrent(4)	Integer32	RO	0.1 A	シャーシ状態：消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.5	chassisStatePowerConsumption(5)	Integer32	RO	0.1 kW	シャーシ状態：消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.6	chassisStateIntakeTemp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	シャーシ状態：入気温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.7	chassisStateFanAirVolume(7)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	シャーシ状態：風量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.8	chassisRedundancy(8)	Not-Accessible	NA	NA	シャーシ状態：冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.8.1	chassisRedundancyFan(1)	INTEGER	RO	redundancy(1)/non-redundancy(2)/unknown(3)	シャーシ状態：冗長性：FAN モジュール
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.8.2	chassisRedundancyPowerSupply(2)	INTEGER	RO	redundancy(1)/non-redundancy(2)/unknown(3)	シャーシ状態：冗長性：電源モジュール
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.9	chassisFrontPanelLEDTable(9)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ状態：フロントパネル LED テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.9.1	chassisFrontPanelLEDEntry(1)	Not-Accessible	NA	—	シャーシ状態：フロントパネル LED テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.9.1.1	chassisFrontPanelLEDIndex(1)	Integer32	RO	—	シャーシ状態：フロントパネル LED テーブル：エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.9.1.2	chassisFrontPanelLEDName(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ状態：フロントパネル LED テーブル：エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.9.1.3	chassisFrontPanelLEDType(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャーシ状態：フロントパネル LED テーブル：エントリ：種別

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.9.1.4	chassisFront PanelLEDState (4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	シャース状態： フロントパネル LED テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.9.1.5	chassisFront PanelLEDColor (5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	シャース状態： フロントパネル LED テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.10	chassisPostCode LED(10)	Integer32	RO	—	シャース状態： POST コード (7 セグ)
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.20	chassisState Other(20)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態：その他
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.20.1	chassisMaint Mode(1)	INTEGER	RO	Normal(1)/ CE-Maint- mode(2)/ User-Maint- mode(3)/ unknown(4)	シャース状態：その他： 保守モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.30	chassisLatestHW LogInfo(30)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： 最新 HW ログ情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31	chassisHWLog Table(31)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： HW ログテーブル (MAR ログ)
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1	chassisHWLog Entry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.1	chassisHWLogIn dex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ： インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.2	chassisHWLog Exist(2)	INTEGER	RO	not-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ： 登録状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.3	chassisHWLog GenerateID(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ： 発生部位
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.4	chassisHWLog RecordID(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ： ログ ID
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.5	chassisHWLog Date(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ： 発生日時
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.6	chassisHWLog Code(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： HW ログテーブル：エントリ： 発生事象コード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.31.1.7	chassisHWLog Detail(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態：HW ログテー ブル：エントリ：発生事象
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40	chassisInstall (40)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.1	chassisInsFront Panel(1)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： フロントパネル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2	chassisInsCPU SocketTable(2)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1	chassisInsCPU SocketEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.1	chassisInsCPU SocketIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.2	chassisInsCPU SocketNum(2)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：ソケット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.3	chassisInsCPU SocketExist(3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：搭載有無
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.4	chassisInsCPU SocketCPUName (4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：搭載 CPU の名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.5	chassisInsCPU SocketCPU Frequency(5)	Integer32	RO	MHz	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：搭載 CPU の周波数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.6	chassisInsCPU SocketCPU Stepping(6)	Display- String	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ： 搭載 CPU のステッピング
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.7	chassisInsCPU SocketCPUCore Num(7)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：搭載 CPU のコア数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.8	chassisInsCPU SocketCPUUpper LimitTemp(8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：搭載 CPU の CPU 温度センサ上限値
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.2.1.9	chassisInsCPU SocketCPULower LimitTemp(9)	Integer32	RO	0.1 degrees C	シャース状態： コンポーネント搭載： CPU ソケットテーブル： エントリ：搭載 CPU の CPU 温度センサ下限値
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.3	chassisInsDIMM Capacity(3)	Integer32	RO	GB	シャース状態： コンポーネント搭載： 搭載 DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4	chassisInsDIMM SlotTable(4)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1	chassisInsDIMM SlotEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.1	chassisInsDIMM SlotIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：インデックス

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.2	chassisInsDIMM SlotNum(2)	Integer32	RO	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.3	chassisInsDIMM SlotExist(3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：搭載有無
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.4	chassisInsDIMM SlotDIMM Capacity(4)	Integer32	RO	GB	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：DIMM の容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.5	chassisInsDIMM SlotDIMMType (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：DIMM の種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.6	chassisInsDIMM SlotDIMM Frequency(6)	Integer32	RO	MHz	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：DIMM の周波数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.7	chassisInsDIMM SlotDIMMCas Latency(7)	INTEGER	RO	normal(1)/ unknown(2)/ degenerated (3)/planned- degenerated (4)	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ： DIMM の CAS レイテンシ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.4.1.8	chassisInsDIMM SlotDIMMStatus (8)	INTEGER	RO	normal(1)/ unknown(2)/ degenerated (3)/planned- degenerated (4)	シャーン状態： コンポーネント搭載： DIMM スロットテーブル： エントリ：DIMM の状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5	chassisInsPCI SlotTable(5)	Not- Accessible	NA	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1	chassisInsPCI SlotEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.1	chassisInsPCI SlotIndex(1)	Integer32	RO	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.2	chassisInsPCI SlotNum(2)	Integer32	RO	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ：スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.3	chassisInsPCI SlotType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.4	chassisInsPCI SlotExist(4)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャーン状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ：搭載有無

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.5	chassisInsPCI SlotPCIType(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ：PCI カードの種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.6	chassisInsPCI SlotPCIProduct Name(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ：PCI カードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.7	chassisInsPCI SlotPCISerial(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ： PCI カードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.5.1.8	chassisInsPCI SlotPCI Manufacturer(8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： PCI スロットテーブル： エントリ： PCI カードの製造者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6	chassisInsLOM Table(6)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1	chassisInsLOM Entry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.1	chassisInsLOM Index(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.2	chassisInsLOM Type(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：ポート：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.3	chassisInsLOM LinkSpeed(3)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：ポート： リンクスピード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.4	chassisInsLOM MAC(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：ポート： MAC アドレス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.5	chassisInsLOM LinkStatus(5)	INTEGER	RO	up(1)/ down(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：ポート：Link 状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.6	chassisInsLOM PortDivide(6)	INTEGER	RO	possible(1)/ Impossible(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：ポート： ポート分割可否
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.6.1.7	chassisInsLOM PortDivideNum (7)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： オンボード LAN テーブル： エントリ：ポート： ポート分割数

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7	chassisInsFanTable(7)	Not-Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1	chassisInsFanEntry(1)	Not-Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.1	chassisInsFanIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.2	chassisInsFanLocation(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 搭載位置
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.3	chassisInsFanExist(3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 搭載有無
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.4	chassisInsFanMaxRPM(4)	Integer32	RO	rpm	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.5	chassisInsFanMaxAirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.6	chassisInsFanRPM(6)	Integer32	RO	rpm	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 回転数（現在）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.7	chassisInsFanAirVolume(7)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 風量（現在）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.8	chassisInsFanRPMValid(8)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.7.1.9	chassisInsFanStateHealth(9)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： FAN テーブル：エントリ： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.8	chassisHDDSlotTable(8)	Not-Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.8.1	chassisHDDSlotEntry(1)	Not-Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.1.4.40.8.1.1	chassisHDDSlotIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.117.5.52.2.1.4.40.8.1.2	chassisHDDSlot1Num(2)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：スロット番号

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.118.5. 52.2.1.4.40.8.1.3	chassisHDDSlot1 Exist(3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：搭載有無
1.3.6.1.4.1.119.5. 52.2.1.4.40.8.1.4	chassisHDDSlot1 HDDType(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の種別
1.3.6.1.4.1.120.5. 52.2.1.4.40.8.1.5	chassisHDDSlot1 HDDProduct Name(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の名称
1.3.6.1.4.1.121.5. 52.2.1.4.40.8.1.6	chassisHDDSlot1 HDDModel(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の形名
1.3.6.1.4.1.122.5. 52.2.1.4.40.8.1.7	chassisHDDSlot1 HDDSerialNum (7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の製造番号
1.3.6.1.4.1.123.5. 52.2.1.4.40.8.1.8	chassisHDDSlot1 HDDCapacity(8)	Integer32	RO	GB	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の容量
1.3.6.1.4.1.124.5. 52.2.1.4.40.8.1.9	chassisHDDSlot1 HDDRPM(9)	Integer32	RO	rpm	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の回転数
1.3.6.1.4.1.125.5. 52.2.1.4.40.8.1.1 0	chassisHDDSlot1 HDDStatePower (10)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.126.5. 52.2.1.4.40.8.1.1 1	chassisHDDSlot1 HDDStateHealth (11)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ：HDD の状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.127.5. 52.2.1.4.40.8.1.1 2	chassisHDDSlot1 HDDStateLED ACT(12)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ： HDD の LED 点灯状態： Activity
1.3.6.1.4.1.128.5. 52.2.1.4.40.8.1.1 3	chassisHDDSlot1 HDDStateLED STS(13)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ： HDD の LED 点灯状態： Status
1.3.6.1.4.1.129.5. 52.2.1.4.40.8.1.2 0	chassisHDDSlot1 HDDFWInfo1 Name(20)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ： HDD の FW 情報 1：名称

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.130.5. 52.2.1.4.40.8.1.2 1	chassisHDDSlot1 HDDFWInfo1 CurrentVer(21)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ： HDD の FW 情報 1：現在 Ver
1.3.6.1.4.1.131.5. 52.2.1.4.40.8.1.2 2	chassisHDDSlot1 HDDFWInfo1Next Ver(22)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： HDD スロットテーブル： エントリ： HDD の FW 情報 1： 次回起動時有効になる Ver
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9	chassisMedia DriveSlotTable (9)	Not- Accessible	NA	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1	chassisMedia DriveSlotEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.1	chassisMedia DriveSlotIndex(1)	Integer32	RO	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.2	chassisMedia DriveSlotNum(2)	Integer32	RO	—	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.3	chassisMedia DriveSlotExist(3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： 搭載有無
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.4	chassisMedia DriveSlotDrive Type(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： ドライブの種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.5	chassisMedia DriveSlotDrive ProductName(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： ドライブの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.6	chassisMedia DriveSlotDrive Model(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： ドライブの形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.7	chassisMedia DriveSlotDrive SerialNum(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： ドライブの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.1 0	chassisMedia DriveSlotDrive StatePower(10)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	シャーン状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： ドライブの状態：電源状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.9.1.1 1	chassisMedia DriveSlotDrive StateHealth(11)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載： メディアドライブスロット テーブル：エントリ： ドライブの状態：稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.10	chassisInsFan SlotTable(10)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載：FAN モジュールスロットテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.10.1	chassisInsFan SlotEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載：FAN モジュールスロットテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.10.1. 1	chassisInsFan SlotIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載：FAN モジュールスロットテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.10.1. 2	chassisInsFan SlotNum(2)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載：FAN モジュールスロットテーブル： エントリ：スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.10.1. 3	chassisInsFan SlotExist(3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載：FAN モジュールスロットテーブル： エントリ：搭載状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.10.1. 4	chassisInsFan SlotObjectID(4)	OBJECT IDENTIFIER	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載：FAN モジュールスロットテーブル： エントリ： FAN モジュール OID
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.11	chassisInsPower SupplySlotTable (11)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載：電源 モジュールスロットテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.11.1	chassisInsPower SupplySlotEntry (1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： コンポーネント搭載：電源 モジュールスロットテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.11.1. 1	chassisInsPower SupplySlotIndex (1)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載：電源 モジュールスロットテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.11.1. 2	chassisInsPower SupplySlotNum (2)	Integer32	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載：電源 モジュールスロットテーブル： エントリ：スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.11.1. 3	chassisInsPower SupplySlotExist (3)	INTEGER	RO	non-exist(1)/ exist(2)/ unknown(3)	シャース状態： コンポーネント搭載：電源 モジュールスロットテーブル： エントリ：搭載状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.40.11.1. 4	chassisInsPower SupplySlotObject ID(4)	OBJECT IDENTIFIER	RO	—	シャース状態： コンポーネント搭載：電源 モジュールスロットテーブル： エントリ：電源 OID
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.50	chassisVoltage SensorTable(50)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： 電圧センサテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.50.1	chassisVoltage SensorEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： 電圧センサテーブル： エントリ

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.50.1.1	chassisVoltage SensorIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： 電圧センサテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.50.1.2	chassisVoltage SensorName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： 電圧センサテーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.50.1.3	chassisVoltage SensorValue(3)	Integer32	RO	0.1 V	シャース状態： 電圧センサテーブル： エントリ：値
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.50.1.4	chassisVoltage SensorValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2)/ unknown(3)	シャース状態： 電圧センサテーブル： エントリ：有効無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.51	chassisTemp SensorTable(51)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： 温度センサテーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.51.1	chassisTemp SensorEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース状態： 温度センサテーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.51.1.1	chassisTemp SensorIndex(1)	Integer32	RO	—	シャース状態： 温度センサテーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.51.1.2	chassisTemp SensorName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース状態： 温度センサテーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.51.1.3	chassisTemp SensorValue(3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	シャース状態： 温度センサテーブル： エントリ：値
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.4.51.1.4	chassisTemp SensorValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2)/ unknown(3)	シャース状態： 温度センサテーブル： エントリ：有効無効

■ サーバシャースファームウェア情報

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5	chassisFWInfo (5)	Not- Accessible	NA	—	シャース FW 情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.1	chassisFWInfo TotalVer(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース FW 情報：統合 Ver
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.2	chassisFWInfo Table(2)	Not- Accessible	NA	—	シャース FW 情報： FW 情報テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.2.1	chassisFWInfo FWInfoEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	シャース FW 情報： FW 情報テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.2.1.1	chassisFWInfo Index(1)	Integer32	RO	—	シャース FW 情報： FW 情報テーブル：エントリ： インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.2.1.2	chassisFWInfo Name(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース FW 情報： FW 情報テーブル：エントリ： 名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.2.1.3	chassisFWInfo CurrentVer(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース FW 情報： FW 情報テーブル：エントリ： 現 Ver
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.1.5.2.1.4	chassisFWInfo NextVer(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	シャース FW 情報： FW 情報テーブル：エントリ： 次回起動時有効になる Ver

■ コンポーネント情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2	component(2)	Not-Accessible	NA	—	コンポーネントに関する情報

■ ファンモジュール情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1	fanModule(1)	Not-Accessible	NA	—	FAN モジュール情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1	fanModule1(1)	Not-Accessible	NA	—	FAN モジュール：1
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1	fanModule1BasicInfo(1)	Not-Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.1	fanModule1InfoType(1)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.2	fanModule1InfoProductName(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.3	fanModule1InfoModel(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.4	fanModule1InfoSerialNum(4)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.5	fanModule1InfoProductVersion(5)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.6	fanModule1InfoProductManufacturer(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.7	fanModule1InfoBoardProductName(7)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.8	fanModule1InfoBoardSerialNum(8)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.9	fanModule1InfoBoardManufacturer(9)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：基本情報：ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.20	fanModule1InfoSpec(20)	Not-Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.20.1	fanModule1SpecMaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：1：基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.20.2	fanModule1SpecMaxAirVolume(2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：1：基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.20.3	fanModule1SpecMinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：1：基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.1.20.4	fanModule1SpecMinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：1：基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.2	fanModule1Capacity(2)	Not-Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：収容
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.2.1	fanModule1CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：1：収容：搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.1.3	fanModule1Settings(3)	DisplayString	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：設定

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4	fanModule1State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.1	fanModule1State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：1：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.2	fanModule1State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：1：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.3	fanModule1State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：1：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.4	fanModule1State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：1：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.5	fanModule1State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：1：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6	fanModule1State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6.1	fanModule1State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6.1.1	fanModule1State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6.1.2	fanModule1State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6.1.3	fanModule1State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6.1.4	fanModule1State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.6.1.5	fanModule1State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.10	fanModule1State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.10.1	fanModule1State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.10.1. 1	fanModule1State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.10.1. 2	fanModule1State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.10.1. 3	fanModule1State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.1.4.10.1. 4	fanModule1State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2	fanModule2(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1	fanModule2Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.1	fanModule2Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.2	fanModule2Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.3	fanModule2Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.4	fanModule2Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.5	fanModule2Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.6	fanModule2Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.7	fanModule2Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.8	fanModule2Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.9	fanModule2Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.20	fanModule2Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.20.1	fanModule2Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：2： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.20.2	fanModule2Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：2： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.20.3	fanModule2Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：2： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.1.20.4	fanModule2Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：2： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.2	fanModule2 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.2.1	fanModule2 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：2：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.3	fanModule2 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4	fanModule2State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.1	fanModule2State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：2：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.2	fanModule2State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：2：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.3	fanModule2State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：2：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.4	fanModule2State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：2：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.5	fanModule2State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：2：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6	fanModule2State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6.1	fanModule2State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6.1.1	fanModule2State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6.1.2	fanModule2State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6.1.3	fanModule2State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6.1.4	fanModule2State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.6.1.5	fanModule2State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.10	fanModule2State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.10.1	fanModule2State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.10.1. 1	fanModule2State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.10.1. 2	fanModule2State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.10.1. 3	fanModule2State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.2.4.10.1. 4	fanModule2State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3	fanModule3(3)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1	fanModule3Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.1	fanModule3Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.2	fanModule3Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.3	fanModule3Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.4	fanModule3Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.5	fanModule3Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.6	fanModule3Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.7	fanModule3Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.8	fanModule3Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.9	fanModule3Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.20	fanModule3Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.20.1	fanModule3Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：3： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.20.2	fanModule3Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：3： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.20.3	fanModule3Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：3： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.1.20.4	fanModule3Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：3： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.2	fanModule3 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.2.1	fanModule3 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：3：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.3	fanModule3 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4	fanModule3State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.1	fanModule3State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：3：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.2	fanModule3State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：3：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.3	fanModule3State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：3：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.4	fanModule3State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：3：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.5	fanModule3State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：3：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6	fanModule3State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6.1	fanModule3State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6.1.1	fanModule3State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6.1.2	fanModule3State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6.1.3	fanModule3State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6.1.4	fanModule3State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.6.1.5	fanModule3State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：3：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.10	fanModule3State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.10.1	fanModule3State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：3：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.10.1. 1	fanModule3State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：3：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.10.1. 2	fanModule3State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：3：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.10.1. 3	fanModule3State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：3：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.3.4.10.1. 4	fanModule3State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：3：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4	fanModule4(4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1	fanModule4Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.1	fanModule4Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.2	fanModule4Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.3	fanModule4Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.4	fanModule4Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.5	fanModule4Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.6	fanModule4Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.7	fanModule4Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.8	fanModule4Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.9	fanModule4Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.20	fanModule4Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.20.1	fanModule4Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：4： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.20.2	fanModule4Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：4： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.20.3	fanModule4Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：4： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.1.20.4	fanModule4Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：4： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.2	fanModule4 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.2.1	fanModule4 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：4：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.3	fanModule4 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4	fanModule4State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.1	fanModule4State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：4：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.2	fanModule4State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：4：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.3	fanModule4State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：4：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.4	fanModule4State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：4：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.5	fanModule4State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：4：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6	fanModule4State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6.1	fanModule4State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6.1.1	fanModule4State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6.1.2	fanModule4State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6.1.3	fanModule4State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6.1.4	fanModule4State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.6.1.5	fanModule4State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.10	fanModule4State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.10.1	fanModule4State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.10.1. 1	fanModule4State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル：エント リ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.10.1. 2	fanModule4State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.10.1. 3	fanModule4State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.4.4.10.1. 4	fanModule4State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5	fanModule5(5)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1	fanModule5Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.1	fanModule5Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.2	fanModule5Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.3	fanModule5Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.4	fanModule5Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.5	fanModule5Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.6	fanModule5Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.7	fanModule5Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.8	fanModule5Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.9	fanModule5Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.20	fanModule5Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.20.1	fanModule5Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：5： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.20.2	fanModule5Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：5： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.20.3	fanModule5Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：5： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.1.20.4	fanModule5Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：5： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.2	fanModule5 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.2.1	fanModule5 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：5：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.3	fanModule5 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4	fanModule5State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.1	fanModule5State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：5：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.2	fanModule5State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：5：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.3	fanModule5State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：5：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.4	fanModule5State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：5：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.5	fanModule5State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：5：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6	fanModule5State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6.1	fanModule5State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6.1.1	fanModule5State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6.1.2	fanModule5State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6.1.3	fanModule5State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6.1.4	fanModule5State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.6.1.5	fanModule5State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.10	fanModule5State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.10.1	fanModule5State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.10.1. 1	fanModule5State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.10.1. 2	fanModule5State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.10.1. 3	fanModule5State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.5.4.10.1. 4	fanModule5State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6	fanModule6(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1	fanModule6Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.1	fanModule6Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.2	fanModule6Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.3	fanModule6Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.4	fanModule6Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.5	fanModule6Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.6	fanModule6Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.7	fanModule6Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.8	fanModule6Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.9	fanModule6Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.20	fanModule6Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.20.1	fanModule6Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：6： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.20.2	fanModule6Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：6： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.20.3	fanModule6Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：6： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.1.20.4	fanModule6Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：6： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.2	fanModule6 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.2.1	fanModule6 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：6：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.3	fanModule6 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4	fanModule6State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.1	fanModule6State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：6：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.2	fanModule6State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：6：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.3	fanModule6State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：6：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.4	fanModule6State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：6：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.5	fanModule6State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：6：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6	fanModule6State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6.1	fanModule6State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6.1.1	fanModule6State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6.1.2	fanModule6State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6.1.3	fanModule6State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6.1.4	fanModule6State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.6.1.5	fanModule6State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：6：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.10	fanModule6State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.10.1	fanModule6State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：6：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.10.1. 1	fanModule6State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：6：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.10.1. 2	fanModule6State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：6：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.10.1. 3	fanModule6State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：6：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.6.4.10.1. 4	fanModule6State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：6：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7	fanModule7(7)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1	fanModule7Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.1	fanModule7Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.2	fanModule7Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.3	fanModule7Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.4	fanModule7Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.5	fanModule7Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.6	fanModule7Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.7	fanModule7Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.8	fanModule7Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.9	fanModule7Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.20	fanModule7Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.20.1	fanModule7Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：7： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.20.2	fanModule7Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：7： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.20.3	fanModule7Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：7： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.1.20.4	fanModule7Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：7： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.2	fanModule7 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.2.1	fanModule7 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：7：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.3	fanModule7 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4	fanModule7State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.1	fanModule7State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：7：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.2	fanModule7State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：7：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.3	fanModule7State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：7：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.4	fanModule7State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：7：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.5	fanModule7State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：7：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6	fanModule7State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6.1	fanModule7State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6.1.1	fanModule7State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6.1.2	fanModule7State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6.1.3	fanModule7State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6.1.4	fanModule7State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.6.1.5	fanModule7State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：7：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.10	fanModule7State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.10.1	fanModule7State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：7：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.10.1. 1	fanModule7State FanIndex(1)	Integer32	RO	Integer32	FAN モジュール：7：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.10.1. 2	fanModule7State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：7：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.10.1. 3	fanModule7State FanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：7：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.7.4.10.1. 4	fanModule7State FanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：7：状態： FAN 状態テーブル： エントリ： 回転数データの有効性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8	fanModule8(8)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1	fanModule8Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.1	fanModule8Info Type(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.2	fanModule8Info ProductName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.3	fanModule8Info Model(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.4	fanModule8Info SerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.5	fanModule8Info ProductVersion (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.6	fanModule8Info Product Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.7	fanModule8Info BoardProduct Name(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.8	fanModule8Info BoardSerialNum (8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.9	fanModule8Info Board Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.20	fanModule8Info Spec(20)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.20.1	fanModule8Spec MaxRPM(1)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：8： 基本情報：仕様：最大回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.20.2	fanModule8Spec MaxAirVolume (2)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：8： 基本情報：仕様：最大風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.20.3	fanModule8Spec MinRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：8： 基本情報：仕様：最低回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.1.20.4	fanModule8Spec MinAirVolume(4)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：8： 基本情報：仕様：最低風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.2	fanModule8 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.2.1	fanModule8 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：8：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.3	fanModule8 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4	fanModule8State (4)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.1	fanModule8State SlotNum(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：8：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.2	fanModule8State Power(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	FAN モジュール：8：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.3	fanModule8State Health(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	FAN モジュール：8：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.4	fanModule8State Redundancy(4)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	FAN モジュール：8：状態： モジュール内冗長性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.5	fanModule8State AirVolume(5)	Integer32	RO	0.1 m ³ /min	FAN モジュール：8：状態： 風量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6	fanModule8State LEDTable(6)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6.1	fanModule8State LEDEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6.1.1	fanModule8State LEDIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6.1.2	fanModule8State LEDName(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6.1.3	fanModule8State LEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6.1.4	fanModule8State LEDState(4)	INTEGER	RO	turn-off(1)/ turn-on(2)/ unknown(3)/ blink(4)/ blink-fast(5)/ blink-slow(6)	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.6.1.5	fanModule8State LEDColor(5)	INTEGER	RO	blue(1)/ green(2)/ red(3)/ amber(4)/ unknown(5)	FAN モジュール：8：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.10	fanModule8State FanTable(10)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.10.1	fanModule8State FanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	FAN モジュール：8：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.10.1. 1	fanModule8State FanIndex(1)	Integer32	RO	—	FAN モジュール：8：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.1.8.4.10.1. 2	fanModule8State FanLocation(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	FAN モジュール：8：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.8.4.10.1.3	fanModule8StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	FAN モジュール：8：状態：FAN 状態テーブル：エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.1.8.4.10.1.4	fanModule8StateFanRPMValid(4)	INTEGER	RO	invalid(1)/valid(2) / unknown(3)	FAN モジュール：8：状態：FAN 状態テーブル：エントリ：回転数データの有効性

■ 電源モジュール情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2	powerSupply(2)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1	powerSupply1(1)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：1
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1	powerSupply1BasicInfo(1)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：1：基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.1	powerSupply1InfoType(1)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.2	powerSupply1InfoProductName(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.3	powerSupply1InfoModel(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.4	powerSupply1InfoSerialNum(4)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.5	powerSupply1InfoProductVersion(5)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.6	powerSupply1InfoProductManufacturer(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.7	powerSupply1InfoBoardProductName(7)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.8	powerSupply1InfoBoardSerialNum(8)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.9	powerSupply1InfoBoardManufacturer(9)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：基本情報：ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.20	powerSupply1InfoSpec(20)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：1：基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.20.1	powerSupply1SpecRateVoltageMain(1)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：1：基本情報：仕様：定格電圧（主）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.20.2	powerSupply1SpecRateVoltageSub(2)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：1：基本情報：仕様：定格電圧（サブ）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.1.1.20.3	powerSupply1SpecAmbientTempUpperLimit(3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1：基本情報：仕様：環境温度上限

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.1.20.4	powerSupply1 SpecAmbient TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1： 基本情報：仕様： 環境温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.1.20.5	powerSupply1 SpecHotSpot TempUpperLimit (5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1： 基本情報：仕様： ホットスポット温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.1.20.6	powerSupply1 SpecHotSpot TempLowerLimit (6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1： 基本情報：仕様： ホットスポット温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.1.20.7	powerSupply1 SpecExhaust TempUpperLimit (7)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1： 基本情報：仕様： 排気温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.1.20.8	powerSupply1 SpecExhaust TempLowerLimit (8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1： 基本情報：仕様： 排気温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.2	powerSupply1 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：1：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.2.1	powerSupply1 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：1：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.3	powerSupply1 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4	powerSupply1 State(4)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：1：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.1	powerSupply1 StateSlotNum(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：1：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.2	powerSupply1 StatePower(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	電源モジュール：1：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.3	powerSupply1 StateHealth(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2) / unknown(3)	電源モジュール：1：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.4	powerSupply1 StateAmbient Temp(4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1：状態： 環境温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.5	powerSupply1 StateHotSpot Temp(5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1：状態： ホットスポット温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.6	powerSupply1 StateExhaust Temp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：1：状態： 排気温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.7	powerSupply1 StateMain Voltage(7)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：1：状態： メイン電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.8	powerSupply1 StateSubVoltage (8)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：1：状態： サブ電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.9	powerSupply1 StateInput Voltage(9)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：1：状態： 入力電圧

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.10	powerSupply1 StateMain Current(10)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：1：状態： メイン電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.11	powerSupply1 StateSubCurrent (11)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：1：状態： サブ電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.12	powerSupply1 StateInput Current(12)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：1：状態： 入力電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13	powerSupply1 StateLEDTable (13)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13.1	powerSupply1 StateLEDEntry (1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13.1. 1	powerSupply1 StateLEDIndex (1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13.1. 2	powerSupply1 StateLEDName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13.1. 3	powerSupply1 StateLEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13.1. 4	powerSupply1 StateLEDState (4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.13.1. 5	powerSupply1 StateLEDColor (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.14	powerSupply1 StateFanTable (14)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.14.1	powerSupply1 StateFanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.14.1. 1	powerSupply1 StateFanIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.14.1. 2	powerSupply1 StateFan Location(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.1.4.14.1. 3	powerSupply1 StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	電源モジュール：1：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2	powerSupply2(2)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1	powerSupply2 BasicInfo(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.1	powerSupply2 InfoType(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：2： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.2	powerSupply2 InfoProductName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.3	powerSupply2 InfoModel(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：形名

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.4	powerSupply2 InfoSerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.5	powerSupply2 InfoProduct Version(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.6	powerSupply2 InfoProduct Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.7	powerSupply2 InfoBoard ProductName(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.8	powerSupply2 InfoBoardSerial Num(8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.9	powerSupply2 InfoBoard Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20	powerSupply2 InfoSpec(20)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.1	powerSupply2 SpecRateVoltage Main(1)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： 定格電圧（主）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.2	powerSupply2 SpecRateVoltage Sub(2)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： 定格電圧（サブ）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.3	powerSupply2 SpecAmbient TempUpperLimit (3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： 環境温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.4	powerSupply2 SpecAmbient TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： 環境温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.5	powerSupply2 SpecHotSpot TempUpperLimit (5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： ホットスポット温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.6	powerSupply2 SpecHotSpot TempLowerLimit (6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： ホットスポット温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.7	powerSupply2 SpecExhaust TempUpperLimit (7)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： 排気温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.1.20.8	powerSupply2 SpecExhaust TempLowerLimit (8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2： 基本情報：仕様： 排気温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.2	powerSupply2 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.2.1	powerSupply2 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：2：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.3	powerSupply2 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2：設定

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4	powerSupply2 State(4)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.1	powerSupply2 StateSlotNum(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：2：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.2	powerSupply2 StatePower(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	電源モジュール：2：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.3	powerSupply2 StateHealth(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2) / unknown(3)	電源モジュール：2：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.4	powerSupply2 StateAmbient Temp(4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2：状態： 環境温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.5	powerSupply2 StateHotSpot Temp(5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2：状態： ホットスポット温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.6	powerSupply2 StateExhaust Temp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：2：状態： 排気温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.7	powerSupply2 StateMain Voltage(7)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：2：状態： メイン電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.8	powerSupply2 StateSubVoltage (8)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：2：状態： サブ電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.9	powerSupply2 StateInput Voltage(9)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：2：状態： 入力電圧
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.10	powerSupply2 StateMain Current(10)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：2：状態： メイン電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.11	powerSupply2 StateSubCurrent (11)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：2：状態： サブ電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.12	powerSupply2 StateInput Current(12)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：2：状態： 入力電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13	powerSupply2 StateLEDTable (13)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2：状態： LED点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13.1	powerSupply2 StateLEDEntry (1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13.1. 1	powerSupply2 StateLEDIndex (1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：2：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13.1. 2	powerSupply2 StateLEDName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13.1. 3	powerSupply2 StateLEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13.1. 4	powerSupply2 StateLEDState (4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.13.1. 5	powerSupply2 StateLEDColor (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.14	powerSupply2 StateFanTable (14)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.14.1	powerSupply2 StateFanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.14.1. 1	powerSupply2 StateFanIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.14.1. 2	powerSupply2 StateFan Location(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.2.4.14.1. 3	powerSupply2 StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	電源モジュール：2：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3	powerSupply3(3)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1	powerSupply3 BasicInfo(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.1	powerSupply3 InfoType(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.2	powerSupply3 InfoProductName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.3	powerSupply3 InfoModel(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.4	powerSupply3 InfoSerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.5	powerSupply3 InfoProduct Version(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.6	powerSupply3 InfoProduct Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.7	powerSupply3 InfoBoard ProductName(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.8	powerSupply3 InfoBoardSerial Num(8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.9	powerSupply3 InfoBoard Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20	powerSupply3 InfoSpec(20)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.1	powerSupply3 SpecRateVoltage Main(1)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： 定格電圧（主）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.2	powerSupply3 SpecRateVoltage Sub(2)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： 定格電圧（サブ）

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.3	powerSupply3 SpecAmbient TempUpperLimit (3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： 環境温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.4	powerSupply3 SpecAmbient TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： 環境温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.5	powerSupply3 SpecHotSpot TempUpperLimit (5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： ホットスポット温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.6	powerSupply3 SpecHotSpot TempLowerLimit (6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： ホットスポット温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.7	powerSupply3 SpecExhaust TempUpperLimit (7)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： 排気温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.1.20.8	powerSupply3 SpecExhaust TempLowerLimit (8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3： 基本情報：仕様： 排気温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.2	powerSupply3 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3：収容
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.2.1	powerSupply3 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：3：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.3	powerSupply3 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4	powerSupply3 State(4)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.1	powerSupply3 StateSlotNum(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：3：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.2	powerSupply3 StatePower(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	電源モジュール：3：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.3	powerSupply3 StateHealth(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2) / unknown(3)	電源モジュール：3：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.4	powerSupply3 StateAmbient Temp(4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3：状態： 環境温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.5	powerSupply3 StateHotSpot Temp(5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3：状態： ホットスポット温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.6	powerSupply3 StateExhaust Temp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：3：状態： 排気温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.7	powerSupply3 StateMain Voltage(7)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：3：状態： メイン電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.8	powerSupply3 StateSubVoltage (8)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：3：状態： サブ電圧（出力）

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.9	powerSupply3 StateInput Voltage(9)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：3：状態： 入力電圧
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.10	powerSupply3 StateMain Current(10)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：3：状態： メイン電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.11	powerSupply3 StateSubCurrent (11)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：3：状態： サブ電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.12	powerSupply3 StateInput Current(12)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：3：状態： 入力電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13	powerSupply3 StateLEDTable (13)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13.1	powerSupply3 StateLEDEntry (1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13.1. 1	powerSupply3 StateLEDIndex (1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13.1. 2	powerSupply3 StateLEDName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13.1. 3	powerSupply3 StateLEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13.1. 4	powerSupply3 StateLEDState (4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.13.1. 5	powerSupply3 StateLEDColor (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3：状態： LED点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.14	powerSupply3 StateFanTable (14)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3：状態： FAN状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.14.1	powerSupply3 StateFanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：3：状態： FAN状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.14.1. 1	powerSupply3 StateFanIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：3：状態： FAN状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.14.1. 2	powerSupply3 StateFan Location(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：3：状態： FAN状態テーブル： エントリ：位置
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.3.4.14.1. 3	powerSupply3 StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	電源モジュール：3：状態： FAN状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4	powerSupply4(4)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1	powerSupply4 BasicInfo(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.1	powerSupply4 InfoType(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：種別

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.2	powerSupply4 InfoProductName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.3	powerSupply4 InfoModel(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.4	powerSupply4 InfoSerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.5	powerSupply4 InfoProduct Version(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.6	powerSupply4 InfoProduct Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.7	powerSupply4 InfoBoard ProductName(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.8	powerSupply4 InfoBoardSerial Num(8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.9	powerSupply4 InfoBoard Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20	powerSupply4 InfoSpec(20)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.1	powerSupply4 SpecRateVoltage Main(1)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： 定格電圧（主）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.2	powerSupply4 SpecRateVoltage Sub(2)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： 定格電圧（サブ）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.3	powerSupply4 SpecAmbient TempUpperLimit (3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： 環境温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.4	powerSupply4 SpecAmbient TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： 環境温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.5	powerSupply4 SpecHotSpot TempUpperLimit (5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： ホットスポット温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.6	powerSupply4 SpecHotSpot TempLowerLimit (6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： ホットスポット温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.7	powerSupply4 SpecExhaust TempUpperLimit (7)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： 排気温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.1.20.8	powerSupply4 SpecExhaust TempLowerLimit (8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4： 基本情報：仕様： 排気温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.2	powerSupply4 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4：収容

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.2.1	powerSupply4 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：4：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.3	powerSupply4 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4	powerSupply4 State(4)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.1	powerSupply4 StateSlotNum(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：4：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.2	powerSupply4 StatePower(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	電源モジュール：4：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.3	powerSupply4 StateHealth(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2) / unknown(3)	電源モジュール：4：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.4	powerSupply4 StateAmbient Temp(4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4：状態： 環境温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.5	powerSupply4 StateHotSpot Temp(5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4：状態： ホットスポット温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.6	powerSupply4 StateExhaust Temp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：4：状態： 排気温度
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.7	powerSupply4 StateMain Voltage(7)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：4：状態： メイン電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.8	powerSupply4 StateSubVoltage (8)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：4：状態： サブ電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.9	powerSupply4 StateInput Voltage(9)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：4：状態： 入力電圧
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.10	powerSupply4 StateMain Current(10)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：4：状態： メイン電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.11	powerSupply4 StateSubCurrent (11)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：4：状態： サブ電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.12	powerSupply4 StateInput Current(12)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：4：状態： 入力電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13	powerSupply4 StateLEDTable (13)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13.1	powerSupply4 StateLEDEntry (1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13.1. 1	powerSupply4 StateLEDIndex (1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13.1. 2	powerSupply4 StateLEDName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13.1. 3	powerSupply4 StateLEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13.1. 4	powerSupply4 StateLEDState (4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.13.1. 5	powerSupply4 StateLEDColor (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.14	powerSupply4 StateFanTable (14)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.14.1	powerSupply4 StateFanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.14.1. 1	powerSupply4 StateFanIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.14.1. 2	powerSupply4 StateFan Location(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.4.4.14.1. 3	powerSupply4 StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	電源モジュール：4：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5	powerSupply5(5)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1	powerSupply5 BasicInfo(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.1	powerSupply5 InfoType(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.2	powerSupply5 InfoProductName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.3	powerSupply5 InfoModel(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.4	powerSupply5 InfoSerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.5	powerSupply5 InfoProduct Version(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.6	powerSupply5 InfoProduct Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.7	powerSupply5 InfoBoard ProductName(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.8	powerSupply5 InfoBoardSerial Num(8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.9	powerSupply5 InfoBoard Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.1.20	powerSupply5 InfoSpec(20)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5： 基本情報：仕様

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.1	powerSupply5 SpecRateVoltage Main(1)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： 定格電圧（主）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.2	powerSupply5 SpecRateVoltage Sub(2)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： 定格電圧（サブ）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.3	powerSupply5 SpecAmbient TempUpperLimit (3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： 環境温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.4	powerSupply5 SpecAmbient TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： 環境温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.5	powerSupply5 SpecHotSpot TempUpperLimit (5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： ホットスポット温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.6	powerSupply5 SpecHotSpot TempLowerLimit (6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： ホットスポット温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.7	powerSupply5 SpecExhaust TempUpperLimit (7)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： 排気温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.1.20.8	powerSupply5 SpecExhaust TempLowerLimit (8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5： 基本情報：仕様： 排気温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.2	powerSupply5 Capacity(2)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5：収容
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.2.1	powerSupply5 CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：5：収容： 搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.3	powerSupply5 Settings(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5：設定
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4	powerSupply5 State(4)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5：状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4.1	powerSupply5 StateSlotNum(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：5：状態： 搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4.2	powerSupply5 StatePower(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ poweron(2)/ unknown(3)	電源モジュール：5：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4.3	powerSupply5 StateHealth(3)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2) / unknown(3)	電源モジュール：5：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4.4	powerSupply5 StateAmbient Temp(4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5：状態： 環境温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4.5	powerSupply5 StateHotSpot Temp(5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5：状態： ホットスポット温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.5.4.6	powerSupply5 StateExhaust Temp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：5：状態： 排気温度

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.7	powerSupply5 StateMain Voltage(7)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：5：状態： メイン電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.8	powerSupply5 StateSubVoltage (8)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：5：状態： サブ電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.9	powerSupply5 StateInput Voltage(9)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：5：状態： 入力電圧
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.10	powerSupply5 StateMain Current(10)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：5：状態： メイン電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.11	powerSupply5 StateSubCurrent (11)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：5：状態： サブ電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.12	powerSupply5 StateInput Current(12)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：5：状態： 入力電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13	powerSupply5 StateLEDTable (13)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13.1	powerSupply5 StateLEDEntry (1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13.1. 1	powerSupply5 StateLEDIndex (1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：5 状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13.1. 2	powerSupply5 StateLEDName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13.1. 3	powerSupply5 StateLEDType(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13.1. 4	powerSupply5 StateLEDState (4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.13.1. 5	powerSupply5 StateLEDColor (5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5：状態： LED 点灯状態テーブル： エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.14	powerSupply5 StateFanTable (14)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.14.1	powerSupply5 StateFanEntry(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.14.1. 1	powerSupply5 StateFanIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.14.1. 2	powerSupply5 StateFan Location(2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：位置
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.5.4.14.1. 3	powerSupply5 StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	電源モジュール：5：状態： FAN 状態テーブル： エントリ：回転数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6	powerSupply6(6)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：6

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1	powerSupply6 BasicInfo(1)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：6： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.1	powerSupply6 InfoType(1)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：種別
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.2	powerSupply6 InfoProductName (2)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.3	powerSupply6 InfoModel(3)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：形名
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.4	powerSupply6 InfoSerialNum(4)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.5	powerSupply6 InfoProduct Version(5)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：製品バージョン
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.6	powerSupply6 InfoProduct Manufacturer(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.7	powerSupply6 InfoBoard ProductName(7)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：ボードの名称
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.8	powerSupply6 InfoBoardSerial Num(8)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報：ボードの製造番号
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.9	powerSupply6 InfoBoard Manufacturer(9)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6： 基本情報： ボードの生産者情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20	powerSupply6 InfoSpec(20)	Not- Accessible	NA	—	電源モジュール：6： 基本情報：仕様
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.1	powerSupply6 SpecRateVoltage Main(1)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： 定格電圧（主）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.2	powerSupply6 SpecRateVoltage Sub(2)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： 定格電圧（サブ）
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.3	powerSupply6 SpecAmbient TempUpperLimit (3)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： 環境温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.4	powerSupply6 SpecAmbient TempLowerLimit (4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： 環境温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.5	powerSupply6 SpecHotSpot TempUpperLimit (5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： ホットスポット温度上限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.6	powerSupply6 SpecHotSpot TempLowerLimit (6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： ホットスポット温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.2.2.6.1.20.7	powerSupply6 SpecExhaust TempUpperLimit (7)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6： 基本情報：仕様： 排気温度上限

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.1.20.8	powerSupply6SpecExhaustTempLowerLimit(8)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6：基本情報：仕様：排気温度下限
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.2	powerSupply6Capacity(2)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：6：収容
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.2.1	powerSupply6CapacityFan(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：6：収容：搭載 FAN 数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.3	powerSupply6Settings(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6：設定
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4	powerSupply6State(4)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：6：状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.1	powerSupply6StateSlotNum(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：6：状態：搭載スロット番号
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.2	powerSupply6StatePower(2)	INTEGER	RO	poweroff(1)/poweron(2)/unknown(3)	電源モジュール：6：状態：電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.3	powerSupply6StateHealth(3)	INTEGER	RO	normal(1)/fail(2)/unknown(3)	電源モジュール：6：状態：稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.4	powerSupply6StateAmbientTemp(4)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6：状態：環境温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.5	powerSupply6StateHotSpotTemp(5)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6：状態：ホットスポット温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.6	powerSupply6StateExhaustTemp(6)	Integer32	RO	0.1 degrees C	電源モジュール：6：状態：排気温度
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.7	powerSupply6StateMainVoltage(7)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：6：状態：メイン電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.8	powerSupply6StateSubVoltage(8)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：6：状態：サブ電圧（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.9	powerSupply6StateInputVoltage(9)	Integer32	RO	0.1 V	電源モジュール：6：状態：入力電圧
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.10	powerSupply6StateMainCurrent(10)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：6：状態：メイン電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.11	powerSupply6StateSubCurrent(11)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：6：状態：サブ電流（出力）
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.12	powerSupply6StateInputCurrent(12)	Integer32	RO	0.1 A	電源モジュール：6：状態：入力電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13	powerSupply6StateLEDTable(13)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：6：状態：LED 点灯状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13.1	powerSupply6StateLEDEntry(1)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：6：状態：LED 点灯状態テーブル：エントリ

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13.1.1	powerSupply6StateLEDIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：6：状態：LED点灯状態テーブル：エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13.1.2	powerSupply6StateLEDName(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6：状態：LED点灯状態テーブル：エントリ：名称
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13.1.3	powerSupply6StateLEDType(3)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6：状態：LED点灯状態テーブル：エントリ：種別
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13.1.4	powerSupply6StateLEDState(4)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6：状態：LED点灯状態テーブル：エントリ：状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.13.1.5	powerSupply6StateLEDColor(5)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6：状態：LED点灯状態テーブル：エントリ：色
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.14	powerSupply6StateFanTable(14)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：6：状態：FAN状態テーブル
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.14.1	powerSupply6StateFanEntry(1)	Not-Accessible	NA	—	電源モジュール：6：状態：FAN状態テーブル：エントリ
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.14.1.1	powerSupply6StateFanIndex(1)	Integer32	RO	—	電源モジュール：6：状態：FAN状態テーブル：エントリ：インデックス
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.14.1.2	powerSupply6StateFanLocation(2)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	電源モジュール：6：状態：FAN状態テーブル：エントリ：位置
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.2.2.6.4.14.1.3	powerSupply6StateFanRPM(3)	Integer32	RO	rpm	電源モジュール：6：状態：FAN状態テーブル：エントリ：回転数

■ パーティション情報

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3	partition(3)	Not-Accessible	NA	—	パーティション情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1	partition1(1)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：1
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1	partition1BasicInfo(1)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：1：基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1.1	partition1Valid(1)	INTEGER	RO	invalid(1)/valid(2)/unknown(3)	パーティション：1：基本情報：有効/無効
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1.2	partition1MaxCurrent(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：1：基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1.3	partition1MaxPower(3)	Integer32	RO	W	パーティション：1：基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1.4	partition1ProcCoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：1：基本情報：CPUコア総数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1.5	partition1DIMMCapacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：1：基本情報：DIMM総容量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.1.1.6	partition1HVMLicence(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：1：基本情報：HVMライセンス情報

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.3	partition1 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：1：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.3.1	partition1 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：1：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.3.2	partition1 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：1：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.4	partition1State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：1：状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.4.1	partition1State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：1：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.4.2	partition1State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：1：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.4.3	partition1State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：1：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.4.4	partition1State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：1：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.1.4.5	partition1State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：1：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2	partition2(2)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：2
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1	partition2Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：2： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1.1	partition2Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：2： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1.2	partition2Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：2： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1.3	partition2Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：2： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1.4	partition2Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：2： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1.5	partition2DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：2： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.1.6	partition2HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：2： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.3	partition2 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：2：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.2.3.1	partition2 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：2：設定： 動作モード

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.3.2	partition2SettingsDIMMRedundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy(1)/ non-redundancy(2)/ unknown(3)	パーティション：2：設定：DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.4	partition2State(4)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：2：状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.4.1	partition2StatePower(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron-executing(5)/ poweroff-executing(6)	パーティション：2：状態：電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.4.2	partition2StateHealth(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：2：状態：稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.4.3	partition2StateSystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：2：状態：動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.4.4	partition2StateCunsumptionCurrent(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：2：状態：消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.2.4.5	partition2StatePowerConsumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：2：状態：消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3	partition3(3)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：3
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1	partition3BasicInfo(1)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：3：基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1.1	partition3Valid(1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：3：基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1.2	partition3MaxCurrent(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：3：基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1.3	partition3MaxPower(3)	Integer32	RO	W	パーティション：3：基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1.4	partition3ProcCoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：3：基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1.5	partition3DIMMCapacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：3：基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.1.6	partition3HVMLicence(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：3：基本情報：HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.3	partition3Settings(3)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：3：設定
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.3.1	partition3SettingsSystemMode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：3：設定：動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.3.2	partition3SettingsDIMMRedundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy(1)/non-redundancy(2)/ unknown(3)	パーティション：3：設定：DIMM 冗長属性

OID	オブジェクト識別子	変数	属性	値・単位・範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.4	partition3State(4)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：3：状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.4.1	partition3StatePower(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/standby(2)/poweron(3)/unknown(4)/poweron-executing(5)/poweroff-executing(6)	パーティション：3：状態：電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.4.2	partition3StateHealth(2)	INTEGER	RO	normal(1)/fail(2)/unknown(3)	パーティション：3：状態：稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.4.3	partition3StateSystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/hvm(2)/unknown(3)	パーティション：3：状態：動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.4.4	partition3StateConsumptionCurrent(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：3：状態：消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.3.4.5	partition3StatePowerConsumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：3：状態：消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4	partition4(4)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：4
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1	partition4BasicInfo(1)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：4：基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1.1	partition4Valid(1)	INTEGER	RO	invalid(1)/valid(2)/unknown(3)	パーティション：4：基本情報：有効/無効
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1.2	partition4MaxCurrent(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：4：基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1.3	partition4MaxPower(3)	Integer32	RO	W	パーティション：4：基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1.4	partition4ProcCoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：4：基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1.5	partition4DIMMCapacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：4：基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.1.6	partition4HVMLicence(6)	Display-String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：4：基本情報：HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.3	partition4Settings(3)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：4：設定
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.3.1	partition4SettingsSystemMode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/hvm(2)/unknown(3)	パーティション：4：設定：動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.3.2	partition4SettingsDIMMRedundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy(1)/non-redundancy(2)/unknown(3)	パーティション：4：設定：DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5.52.2.3.4.4	partition4State(4)	Not-Accessible	NA	—	パーティション：4：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.4.4.1	partition4State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：4：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.4.4.2	partition4State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：4：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.4.4.3	partition4State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：4：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.4.4.4	partition4State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：4：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.4.4.5	partition4State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：4：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5	partition5(5)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：5
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1	partition5Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：5：基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1.1	partition5Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：5： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1.2	partition5Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：5： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1.3	partition5Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：5： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1.4	partition5Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：5： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1.5	partition5DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：5： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.1.6	partition5HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：5： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.3	partition5 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：5：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.3.1	partition5 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：5：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.3.2	partition5 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：5：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.5.4	partition5State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：5：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.54.1	partition5State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：5：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.54.2	partition5State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：5：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.54.3	partition5State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：5：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.54.4	partition5State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：5：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.54.5	partition5State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：5：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6	partition6(6)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：6
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1	partition6Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：6： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1.1	partition6Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：6： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1.2	partition6Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：6： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1.3	partition6Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：6： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1.4	partition6Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：6： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1.5	partition6DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：6： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.1.6	partition6HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：6： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.3	partition6 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：6：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.3.1	partition6 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：6：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.3.2	partition6 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：6：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.4	partition6State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：6：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.4.1	partition6State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：6：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.4.2	partition6State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：6：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.4.3	partition6State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：6：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.4.4	partition6State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：6：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.6.4.5	partition6State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：6：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7	partition7(7)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：7
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1	partition7Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：7： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1.1	partition7Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：7： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1.2	partition7Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：7： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1.3	partition7Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：7： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1.4	partition7Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：7： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1.5	partition7DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：7： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.1.6	partition7HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：7： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.3	partition7 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：7：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.3.1	partition7 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：7：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.3.2	partition7 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：7：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.4	partition7State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：7：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.4.1	partition7State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：7：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.4.2	partition7State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：7：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.4.3	partition7State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：7：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.4.4	partition7State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：7：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.7.4.5	partition7State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：7：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8	partition8(8)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：8
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1	partition8Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：8： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1.1	partition8Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：8： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1.2	partition8Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：8： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1.3	partition8Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：8： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1.4	partition8Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：8： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1.5	partition8DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：8： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.1.6	partition8HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：8： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.3	partition8 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：8：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.3.1	partition8 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：8：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.3.2	partition8 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：8：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.4	partition8State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：8：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.4.1	partition8State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：8：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.4.2	partition8State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：8：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.4.3	partition8State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：8：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.4.4	partition8State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：8：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.8.4.5	partition8State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：8：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9	partition9(9)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：9
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1	partition9Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：9： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1.1	partition9Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：9： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1.2	partition9Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：9： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1.3	partition9Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：9： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1.4	partition9Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：9： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1.5	partition9DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：9： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.1.6	partition9HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：9： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.3	partition9 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：9：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.3.1	partition9 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：9：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.3.2	partition9 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：9：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.4	partition9State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：9：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.4.1	partition9State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：9：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.4.2	partition9State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：9：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.4.3	partition9State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：9：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.4.4	partition9State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：9：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.9.4.5	partition9State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：9：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10	partition10(10)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：10
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1	partition10 BasicInfo(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：10： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1.1	partition10Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：10： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1.2	partition10Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：10： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1.3	partition10Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：10： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1.4	partition10Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：10： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1.5	partition10DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：10： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.1.6	partition10HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：10： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.3	partition10 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：10：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.3.1	partition10 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：10：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.3.2	partition10 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：10：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.4	partition10State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：10：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.4.1	partition10State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：10：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.4.2	partition10State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：10：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.4.3	partition10State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：10：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.4.4	partition10State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：10：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.10.4.5	partition10State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：10：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11	partition11(11)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：11
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1	partition11Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：11： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1.1	partition11Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：11： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1.2	partition11Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：11： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1.3	partition11Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：11： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1.4	partition11Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：11： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1.5	partition11DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：11： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.1.6	partition11HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：11： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.3	partition11 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：11：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.3.1	partition11 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：11：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.3.2	partition11 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：11：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.4	partition11State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：11：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.4.1	partition11State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：11：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.4.2	partition11State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：11：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.4.3	partition11State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：11：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.4.4	partition11State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：11：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.11.4.5	partition11State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：11：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12	partition12(12)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：12
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1	partition12Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：12： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1.1	partition12Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：12： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1.2	partition12Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：12： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1.3	partition12Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：12： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1.4	partition12Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：12： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1.5	partition12DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：12： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.1.6	partition12HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：12： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.3	partition12 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：12：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.3.1	partition12 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：12：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.3.2	partition12 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：12：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.4	partition12State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：12：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.4.1	partition12State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：12：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.4.2	partition12State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：12：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.4.3	partition12State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：12：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.4.4	partition12State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：12：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.12.4.5	partition12State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：12：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13	partition13(13)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：13
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1	partition13Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：13： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1.1	partition13Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：13： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1.2	partition13Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：13： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1.3	partition13Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：13： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1.4	partition13Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：13： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1.5	partition13DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：13： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.1.6	partition13HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：13： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.3	partition13 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：13：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.3.1	partition13 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：13：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.3.2	partition13 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：13：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.4	partition13State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：13：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.4.1	partition13State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：13：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.4.2	partition13State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：13：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.4.3	partition13State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：13：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.4.4	partition13State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：13：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.13.4.5	partition13State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：13：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14	partition14(14)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：14
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1	partition14Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：14： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1.1	partition14Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：14： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1.2	partition14Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：14： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1.3	partition14Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：14： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1.4	partition14Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：14： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1.5	partition14DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：14： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.1.6	partition14HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：14： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.3	partition14 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：14：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.3.1	partition14 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：14：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.3.2	partition14 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：14 設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.4	partition14State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：14：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.4.1	partition14State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：14：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.4.2	partition14State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：14：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.4.3	partition14State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：14：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.4.4	partition14State Cunsumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：14：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.14.4.5	partition14State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：14：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15	partition15(15)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：15
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1	partition15Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：15： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1.1	partition15Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：15： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1.2	partition15Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：15： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1.3	partition15Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：15： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1.4	partition15Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：15： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1.5	partition15DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：15： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.1.6	partition15HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：15： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.3	partition15 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：15：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.3.1	partition15 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：15：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.3.2	partition15 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：15：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.4	partition15State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：15：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.4.1	partition15State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：15：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.4.2	partition15State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：15：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.4.3	partition15State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：15：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.4.4	partition15State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：15：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.15.4.5	partition15State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：15：状態： 消費電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16	partition16(16)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：16
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1	partition16Basic Info(1)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：16： 基本情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1.1	partition16Valid (1)	INTEGER	RO	invalid(1)/ valid(2) / unknown(3)	パーティション：16： 基本情報：有効 / 無効
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1.2	partition16Max Current(2)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：16： 基本情報：最大電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1.3	partition16Max Power(3)	Integer32	RO	W	パーティション：16： 基本情報：最大電力
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1.4	partition16Proc CoreCount(4)	Integer32	RO	—	パーティション：16： 基本情報：CPU コア総数
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1.5	partition16DIMM Capacity(5)	Integer32	RO	GB	パーティション：16： 基本情報：DIMM 総容量
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.1.6	partition16HVM Licence(6)	Display- String	RO	(SIZE(0..40))	パーティション：16： 基本情報： HVM ライセンス情報
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.3	partition16 Settings(3)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：16：設定
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.3.1	partition16 SettingsSystem Mode(1)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：16：設定： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.3.2	partition16 SettingsDIMM Redundancy(2)	INTEGER	RO	redundancy (1)/ non- redundancy (2)/ unknown(3)	パーティション：16：設定： DIMM 冗長属性
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.4	partition16State (4)	Not- Accessible	NA	—	パーティション：16：状態

OID	オブジェクト 識別子	変数	属性	値・単位・ 範囲など	説明
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.4.1	partition16State Power(1)	INTEGER	RO	poweroff(1)/ standby(2)/ poweron(3)/ unknown(4)/ poweron- executing(5)/ poweroff- executing(6)	パーティション：16：状態： 電源状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.4.2	partition16State Health(2)	INTEGER	RO	normal(1)/ fail(2)/ unknown(3)	パーティション：16：状態： 稼動状態
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.4.3	partition16State SystemMode(3)	INTEGER	RO	basic(1)/ hvm(2)/ unknown(3)	パーティション：16：状態： 動作モード
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.4.4	partition16State Consumption Current(4)	Integer32	RO	0.1 A	パーティション：16：状態： 消費電流
1.3.6.1.4.1.116.5. 52.2.3.16.4.5	partition16State Power Consumption(5)	Integer32	RO	W	パーティション：16：状態： 消費電力

索引

■ B

- BMC ネットワーク設定の注意事項
 - BMC ネットワークの設定値 [67](#)
 - SVP エミュレート機能を使用する場合 [69](#)

■ M

- MIB [99](#)

■ S

- SMASH [72](#)

■ W

- Web コンソール
 - 初期設定 [17](#)
- Web コンソールによる初期設定
 - BMC 時刻の設定 [23](#)
 - ネットワークの設定 [24](#)
 - ユーザアカウントの設定 [17](#)
 - リモートコンソールのマウスモードの設定 [22](#)
- Web コンソールの機能
 - 操作に必要なロール [28](#)
 - 機能一覧 [27](#)
- Web コンソールの設定項目
 - 「サーバ運用」タブ [29](#)
 - 「サーバ設定」タブ [32](#)
- Web コンソールのログイン・終了
 - 終了方法 [16](#)
 - ログイン [14](#)

■ あ

- 安全にお使いいただくために
 - 一般的な安全上の注意事項 [xiii](#)
 - 装置の損害を防ぐための注意 [xv](#)
 - 本マニュアル内の警告表示 [xvii](#)
- 安全に関する注意事項 [xii](#)

■ き

- 規制・対策
 - 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品 [iii](#)
 - 雑音耐力 [iv](#)
 - 電源の瞬時電圧低下対策 [iii](#)
 - 電波障害自主規制 [iii](#)
 - 輸出規制 [iv](#)

■ し

- システム装置
 - 信頼性 [iii](#)
- 重要なお知らせ [iii](#)
- 商標 [ii](#)

■ は

- 廃棄・譲渡時のデータ消去 [v](#)
- 著作権 [ii](#)

■ ま

- マニュアルの表記
 - オペレーティングシステムの略称 [ix](#)
 - システム装置 [viii](#)
- マネジメントインタフェースへの接続
 - システムコンソール端末について [10](#)
 - 工場出荷時設定 [10](#)
 - 接続時に必要なもの [8](#)

■ り

- リモートマネジメント機能
 - Web コンソール初期設定 [17](#)
- リモートマネジメント機能使用上の注意事項
 - BMC ネットワークの設定 [6](#)
 - IPMI Over LAN 機能の設定 [6](#)
 - サーバ管理設定のバックアップ [6](#)
 - マネジメントインタフェースのネットワーク設定 [6](#)
 - リモートコンソール起動ボタンについて [6](#)
- リモートマネジメント機能の概要
 - 機能概要 [2](#)
 - 標準・拡張機能一覧 [3](#)
- リモートマネジメント機能の使用準備
 - BMC ネットワーク設定 [12](#)

日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ

ユーザズガイド
～リモートマネジメント編～

HA8000/RS110 AM/BM/CM HA8000/TS10 AM/BM/CM

2013年6月～モデル

初版 2013年6月

第2版 2013年9月

無断転載を禁止します。

 **株式会社 日立製作所**
ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

<http://www.hitachi.co.jp>

P1E1M01600-2